



LT200 Θερμοαντιδραστήρας με 1 μπλοκ, 9 x 13 mm / 2 x 20 mm

Αρ. προϊόντος:

LTV082.99.10002

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

Θερμοαντιδραστήρας LT200 για τυπικές και ειδικές χωνεύσεις

Προγραμματισμένος εκ των προτέρων για όλες τις τυπικές χωνεύσεις και με δυνατότητα ελεύθερου προγραμματισμού για χωνεύσεις καθοριζόμενες από το χρήστη

• Όπες διαστάσεων 9x13 mm και 2x20 mm

• Ενσωματωμένο προστατευτικό κάλυμμα

• Φωτιζόμενη ψηφιακή οθόνη για εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου/θερμοκρασίας και καθοδήγηση χειριστή

• 3 προγραμματισμένοι εκ των προτέρων και 6 ελεύθερα προγραμματιζόμενοι χώροι αποθήκευσης

• Ρυθμίσεις θερμοκρασίας μεταξύ 37°C και 150°C σε βήματα του 1°C, ρυθμίσεις χρόνου μεταξύ 1 και 480 λεπτών

Μεγάλη ευελιξία

Προγραμματισμένος εκ των προτέρων για όλες τις τυπικές χωνεύσεις

– και με δυνατότητα ελεύθερου προγραμματισμού από τον χειριστή

Εξαιρετική αναπαραγωγιμότητα

Σταθερότητα θερμοκρασίας

Απλός χειρισμός

Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη και χειρισμός με ένα πλήκτρο για τυπικές χωνεύσεις

Προδιαγραφές

User interface: 3 πλήκτρα αφής

Ανάλυση οθόνης : 5 x 7 Μήτρας κουκίδων

Απαίτηση Ισχύος (Voltage): 115/220 V AC

Αριθμός κυψελίδων : 2 x 20 mm διάμετρος

Βάρος : 2 kg

Γλώσσα διεπαφής χειριστή : Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Πολωνικά

Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας : Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Δανικά, Πολωνικά

Διαστάσεις (ΥxΠxB): 145 mm x 250 mm x 310 mm

Εγγύηση : 24 μήνες

Έλεγχοι ασφαλείας :	CE, cTUVus
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	10 - 45 °C
Κύριες συνδέσεις :	50 - 60 Hz κλάση προστασίας I
Μεγ. Υγρασία λειτουργίας :	90 %
Μέγεθος οθόνης :	2 x 16 Χαρακτήρας
Προγράμματα θέρμανσης :	Προγραμματισμένος εκ των προτέρων για 40°C, 100°C, 148°C και με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ 37-150°C, 1-480 λεπτών
Προγράμματα χειριστή :	6 ελεύθερη θερμοκρασία/χρόνος
Ρυθμός θέρμανσης :	από 20 - 148 °C εντός 10 λεπτών
Σταθερότητα θερμοκρασίας :	± 1 °C σε συμμόρφωση με τις μεθόδους EN, ISO, EPA
Συνθήκες Αποθήκευσης:	-40 - 60 °C
Τύπος οθόνης :	Οθόνη LCD