



LT200 Θερμοαντιδραστήρας με 2 μπλοκ, 15 x 13 mm, 6 x 13 mm / 4 x 20 mm

Αρ. προϊόντος:

LTV082.99.21002

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Θερμοαντιδραστήρας για τυπικές και ειδικές χωνεύσεις

Προγραμματισμένος εκ των προτέρων για όλες τις τυπικές χωνεύσεις και με δυνατότητα ελεύθερου προγραμματισμού για χωνεύσεις καθοριζόμενες από το χρήστη

2 θερμαντικά μπλοκ που ενεργοποιούνται ξεχωριστά με ξεχωριστά προστατευτικά καλύμματα, αριστερό μπλοκ με οπές 15x13 mm, δεξιό μπλοκ με οπές 6x13 mm και 4x20 mm

φωτιζόμενη ψηφιακή οθόνη για εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου/θερμοκρασίας και καθοδήγηση χειριστή

3 προγραμματισμένοι εκ των προτέρων και 6 ελεύθερα προγραμματιζόμενοι χώροι αποθήκευσης

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας μεταξύ 37 °C και 150 °C σε βήματα του 1 °C, ρυθμίσεις χρόνου μεταξύ 1 και 480 λεπτών

Μεγάλη ευελιξία

Προγραμματισμένος εκ των προτέρων για όλες τις τυπικές χωνεύσεις

– και με δυνατότητα ελεύθερου προγραμματισμού από τον χειριστή

Εξαιρετική αναπαραγωγιμότητα

Σταθερότητα θερμοκρασίας

Απλός στη χρήση

Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη και χειρισμός με ένα πλήκτρο για τυπικές χωνεύσεις

Προδιαγραφές

User interface:	3 πλήκτρα αφής
Ανάλυση οθόνης :	5 x 7 Μήτρας κουκίδων
Απαίτηση Ισχύος (Voltage):	115/220 V AC
Αριθμός κυψελίδων :	4 x 20 mm διάμετρος
Βάρος :	2,8 kg
Γλώσσα διεπαφής χειριστή :	Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Πολωνικά
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Δανικά, Πολωνικά
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Εγγύηση :	24 μήνες
Έλεγχοι ασφαλείας :	CE, cTUVus

Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	10 - 45 °C
Κύριες συνδέσεις :	κλάση προστασίας I
Μεγ. Υγρασία λειτουργίας :	90 %
Μέγεθος οθόνης :	2 x 16 χαρακτήρες
Προγράμματα θέρμανσης :	Προγραμματισμένος εκ των προτέρων για 40°C, 100°C, 148°C και με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ 37-150°C, 1-480 λεπτών
Προγράμματα χειριστή :	6 ελεύθερη θερμοκρασία/χρόνος
Ρυθμός θέρμανσης :	από 20 - 148 °C εντός 10 λεπτών
Σταθερότητα θερμοκρασίας :	± 1 °C σε συμμόρφωση με τις μεθόδους EN, ISO, EPA
Συνθήκες Αποθήκευσης:	-40 - 60 °C
Τύπος οθόνης :	Οθόνη LCD