



pH-D-S sc Ψηφιακό διαφορικό αισθητήριο ORP, ανοξείδωτο ατσάλι, 10m καλώδιο

Αρ. προϊόντος:

LXV427.99.20001

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

pH-D-S sc: Ψηφιακό διαφορικό ηλεκτρόδιο δυναμικού οξειδοαναγωγής

Αισθητήριο για βύθιση με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά AD. Το αισθητήριο συνδέεται με τους ελεγκτές SC 200 και SC 1000.

Μεγάλο χρόνο ζωής

Τεχνολογία plug and play με τους ελεγκτες SC

Προδιαγραφές

Body Material:	Stainless Steel
Αισθητήριο θερμοκρασίας :	NTC 300 Ω θερμοστοιχείο για αυτόματη αντιστάθμιση και μέτρηση θερμοκρασίας
Ακρίβεια :	± 5 mV
Ακρίβεια θερμοκρασίας :	± 0.5 °C
Απόσταση μετάδοσης :	100 m, maximum
	1000 m, maximum when used with a termination box
Βάθος βύθισης :	Submersible to 107 m/1050 kPa
Βάρος :	0,870 kg
Βρεχόμενα υλικά :	Stainless steel, PPS, glass, titanium, FKM/FPM o-ring
Διάμετρος :	43.9 mm
Εγγύηση :	24 μήνες
Επαναληψιμότητα :	± 2 mV
Επικοινωνία :	Modbus
Ευσαιθησία :	± 0,5 mV
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	0 - 75 °C
Εύρος μέτρησης :	-1500 mV - 1500 mV
Εύρος πίεσης :	μέγ, 2 bar υπερπίεσης
Μέθοδος βαθμονόμησης :	Χειροκίνητα ενός σημείου
Μήκος :	324 mm
Μήκος καλωδίου :	10 m
Μοντέλο :	pH-D-S sc ORP

Ολίσθηση:	2 mV κάθε 24 h, όχι αθροιστικά
Παροχή :	Max. 3 m/s
Σπείρωμα αισθητηρίου:	1 " NPT στα δυο άκρα
Συνθήκες Αποθήκευσης:	4 - 70 °C
	0 - 95% relative humidity (non-condensing)
Τρόπος στήριξης :	Immersion
Τύπος αισθητηρίου :	Digital
Υλικό :	Τιτάνιο
Υλικό ηλεκτροδίου :	Platinum/Titanium