



Polymetron 8398.3 Inductive conductivity sensor, DN 50 version

Αρ. προϊόντος:

08398=A=3000

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Flow through probe, Polyetheretherketone (PEEK), with 5 m cable, runs with controller Monec 9135 and SI792

High chemical and mechanical resistance

Accuracy over a wide measuring range

Perfect compact sanitary design for 2"/DN50 access port in compliance with 3A standards

Maintenance free: No electrode damage, no polarisation effect

Versatile mounting options: flow-through adapters and chambers, immersion shafts

Προδιαγραφές

Αρχή μέτρησης :	Inductive conductivity measurement
Βάρος :	0,700 kg
Βρεχόμενα υλικά :	PEEK
Επαναληψιμότητα :	$\pm 2 \%$ or $\pm 0.004 \text{ mS/cm}$, whichever is greater
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	140 °C maximum
Εύρος μέτρησης :	0,2 - 2000 mS/cm
Εύρος πίεσης :	Μέγιστη. 18 bar
Μήκος καλωδίου :	5 m fixed cable
Σταθερά κελιού k:	2.35
Στεγανοποιητικό :	2 " EPDM gasket
Υλικό :	PEEK

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Ελεγκτής SC4500, Prognosys, 5 έξοδοι mA, 2 ψηφιακοί αισθητήρες, 100 - 240 VAC, χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας (Item LXV525.99A11551)
- Ελεγκτής SC4500, με δυνατότητα Claros, 5 έξοδοι mA, 2 ψηφιακοί αισθητήρες, 100 - 240 VAC, χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας (Item LXV525.99AA1551)
- Ελεγκτής SC4500, με δυνατότητα Claros, 5 έξοδοι mA, 2 ψηφιακοί αισθητήρες, 100 - 240 VAC, φινιρίσματα ευρωπαϊκού τύπου (Item LXV525.99CA1551)

- Ελεγκτής SC4500, Prognosys, 5x Έξοδοι mA, 1 ψηφιακός αισθητήρας, 100 - 240 VAC, χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας (Item LXV525.99A11501)
- Ελεγκτής SC4500, Prognosys, 5x Έξοδοι mA, 2 ψηφιακοί αισθητήρες, 24 VDC, χωρίς φως (Item LXV525.99Z11551)