



Συνδυαστικό ηλεκτρόδιο pH Sension+ 5202 πληρωμένο με υγρό, με βιδωτό καπάκι S7 για γενική χρήση. Μεγάλη, ημισφαιρική γυάλινη μεμβράνη, εξαιρετικά ανθεκτική και ταχείας απόκρισης.

Αρ. προϊόντος:

LZW5202.97.0002

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Ηλεκτρόδιο pH με υγρό ηλεκτρολύτη (επαναπληρώσιμο) με κεραμικό διάφραγμα. Γυάλινο σώμα. Εύρος μετρήσεων pH 0-12, 0 έως 80 °C. Βιδωτό καπάκι S7.

Αυτό το ηλεκτρόδιο pH είναι κατάλληλο για υδατικά μέσα εν γένει. Ταχεία απόκριση που οφείλεται στη μεγάλη, ημισφαιρική μεμβράνη pH.

Ταχεία απόκριση που οφείλεται στη μεγάλη, ημισφαιρική μεμβράνη pH.

Προδιαγραφές

Accuracy:	0,002 pH με το μετρητή pH31
Electrode junction :	Κεραμικός
Διάλυμα πλήρωσης :	LZW9500.99 KCl 3M
Διαστάσεις (BxM):	12 mm x 130 mm
Εγγύηση :	12 μήνες
Εύρος θερμοκρασίας :	0 - 80 °C
Εύρος μέτρησης :	pH 0 - 12
Μήκος :	130 mm
Παράμετρος :	pH
Σύνδεσμος :	Screw cap S7
Τύπος αισθητηρίου :	Μεγάλη, ημισφαιρική γυάλινη μεμβράνη.
Τύπος ηλεκτροδίων :	Εργαστήριο
Υλικό :	Σώμα αισθητηρίου: Γυαλί

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- AS7 cable / 1M / BNC for instruments w/ BNC connector (Item LZW9055.99)