



CPVC Immersion Mount Assembly

Αρ. προϊόντος:

MH432G

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Each immersion hardware includes a 1/2-inch diameter x 1.2 m long pipe, 1/2 x 3/4-inch NPT coupling, and plastic pipe-mount junction box with terminal strip. Used for 3700-series and PC/RC series sensors.

Προδιαγραφές

Διάμετρος :

12.7 mm

Ειδικές σημειώσεις :

Composition:

Pipe,

1/2" / 3/4" NPT adapter coupling,

plastic pipe-mount junction box with terminal strip

Μήκος :

1219 mm

Υλικό :

CPVC