



Immersion housing IN63, PVC, 0...60 °C, L = 800 mm, automatic sensor cleaning

Αρ. προϊόντος:

LZU6301.99

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

For single 12 mm sensor.

Προδιαγραφές

Εύρος θερμοκρασίας :

0 - 60 °C

Εύρος πίεσης :

atmospheric

Μήκος :

800 mm

Υλικό :

PVC