



Μονάδα συνεχούς ροής 2 mm για τα αισθητήρια Nitratex plus sc, 2 mm Uvas plus sc και 1/2/5 mm NT3100sc/NT3200sc

Αρ. προϊόντος:

LZX869

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

Προδιαγραφές

Βάρος :	3,6 kg
Βρεχόμενα υλικά :	Κυψελίδα μέτρησης: PVC; Δακτύλιοι: PVDF; Στεγανωτικά: EPDM Σωληνώσεις δείγματος: PVC; 210 mm x 500 mm x 160 mm
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	210 mm x 500 mm x 160 mm
Είσοδος δείγματος :	Σωλήνας ID 4 mm/AD 6 mm
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	2 - 40 °C (θερμοκρασία δείγματος)
Εύρος πίεσης :	Χωρίς πίεση, ανοιχτή αποστράγγιση
Θερμοκρασία Δείγματος:	2 - 40°C (35,6 - 104°F)
Μήκος :	333 mm
Μήκος διαδρομής :	2 mm
Όγκος δείγματος :	0,5 - 10 L
Ρυθμός ροής δείγματος :	0,5 L/h
Υλικό :	Κυψελίδα μέτρησης: PVC; Δακτύλιοι: PVDF; Σωληνώσεις δείγματος: PVC Βίδες: Ανοξείδωτος Χάλυβας; Στεγανωτικά: EPDM