



Digital extension cable for SC sensors, 0.35 m

Αρ. προϊόντος:

LZX847

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Προδιαγραφές

Minimal bend radius: 7.5 × outer diameter, flexible installation

Minimal bend radius 2: 5 × outer diameter, fixed installation

Outside coat: PUR (Elastoplan 1185),

RoHS-conformal

Shield attenuation: ≥ 55 dB

Αντίσταση αγωγού: max. 260 Ω/km AWG 26 at 20 °C (loop)

Αντίσταση κύματος: ca. 95 Ω at 1 kHz, AWG 22 pairs

Διάμετρος, εξωτερική : 6.8 mm ± 0.3 mm

Δοκιμαστική τάση : 750 V V_{rms}

wire/shield

Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας: 0 - 80 °C Fixed Installation

Κωδικοποίηση αγωγού : AWG 22:

brown (+12 V DC)

Black (circuit common)

AWG 26:

white (data -)

blue (data +)

Μήκος καλωδίου : 0.35 m

Μόνωση αντίστασης : ≥ 20 MΩ × km at 20 °C

Ολική θωράκιση : Cu netting, tinned

Τάση κανονικής λειτουργίας : 250 V V_{pp}

Υλικό : Cable: Cu:

AWG 22 - 19×0.15 mm

AWG 26 - 18×0.10 mm