



ρΗ 4,005 Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς (CRM), Πρότυπο ρυθμιστικό διάλυμα, IUPAC, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

S11M002

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς (CRM) σύμφωνα με το EN ISO 17034

Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς (CRM), Ρυθμιστικό διάλυμα ρΗ, Πρότυπο διάλυμα IUPAC σύμφωνα με το DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) με Πιστοποιητικό ανάλυσης* όπου αναφέρεται η ακριβής τιμή ρυθμιστικού διαλύματος ρΗ. Ιχνηλάσιμο στην κλίμακα ρΗ κατά IUPAC και NIST. Εγγυημένη διάρκεια ζωής χάρη στην αεροστεγή συσκευασία αλουμινίου. Άχρωμο ρυθμιστικό διάλυμα ρΗ. Το ρΗ είναι $4,005 \pm 0,010$ ($k=2$) στους 25 °C, φιάλη των 500 mL.

*Διατίθεται για λήψη από τη διεύθυνση www.hach.com/CoA.

Διαπιστευμένος παραγωγός υλικών αναφοράς

Η Hach είναι διαπιστευμένη από τη Γερμανική αρχή διαπιστεύσεων DAkkS ως καταχωρισμένη εταιρεία παραγωγής υλικών αναφοράς σύμφωνα με το DIN EN ISO 17034:2017. Το εργαστήριο βαθμονόμησης της Hach βρίσκεται στο Βερολίνο και είναι καταχωρισμένο σύμφωνα με το DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (D-K-15184-01-00).

Πλήρως ιχνηλάσιμα πρότυπα

Η χρήση προτύπων που κατασκευάζονται από διαπιστευμένο παραγωγό υλικών αναφοράς παρέχει πλήρη εμπιστοσύνη στην αλυσίδα ανιχνευσιμότητας και τις υπολογισμένες αβεβαιότητες. Όλα τα πρότυπα έχουν παρασκευαστεί σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφές κατά NIST και IUPAC.

Εγγυημένη διάρκεια ζωής 2 ετών

Κάθε πρότυπο χορηγείται σε αεροστεγή συσκευασία αλουμινίου, για διασφάλιση της ασφαλούς αποθήκευσης.

Μέχρι το πρώτο άνοιγμα η πιστοποιημένη τιμή είναι εγγυημένη για 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

Λήψη πιστοποιητικού

Κάθε πρότυπο έχει το δικό του Πιστοποιητικό ανάλυσης διαθέσιμο για λήψη από την τοποθεσία web της Hach.

Αποδεδειγμένη ιχνηλασιμότητα

Κάθε πρότυπο έχει το δικό του πιστοποιητικό συμμόρφωσης και ιχνηλασιμότητας διαθέσιμο για λήψη από την τοποθεσία web της Hach. Η χρήση προτύπων ρυθμιστικών διαλυμάτων ρΗ που παρασκευάζονται από διαπιστευμένο εργαστήριο σάς κάνει να έχετε εμπιστοσύνη στην αλυσίδα ιχνηλασιμότητας και τις υπολογισμένες αβεβαιότητες.

Προδιαγραφές

Package settings:

Φιάλη

Ιχνηλάσιμο κατά NIST:

Ναι

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

500 mL

Παράμετρος :

ρΗ

Περιγραφή :	Αντιδραστήριο βαθμονόμησης ρυθμιστικού διαλύματος pH
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25°C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)
Τιμή (εξ) pH:	4,005 ±0,010 pH στους 25°C
Υποσημείωση :	¹ Εκτός του pH7,000 που παρασκευάζεται από εμάς σύμφωνα με τις προδιαγραφές του NIST, της IUPAC και του προτύπου DIN19266 για τα pH6,865 και pH7,413 ² Η Dansk Fundamental Metrologi A/S είναι διαπιστευμένη για μετρήσεις pH από το Δανικό Ταμείο Διαπίστευσης και Μετρολογίας (DANAK) (αρ. 255)
Χρωματικοί κωδικοί:	Όχι