



Sension+ EC5 Portable Conductivity/TDS Meter, Field Kit with 3 Poles Platinum Cell for General Purpose

Αρ. προϊόντος:

LPV3560.98.0002

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Complete mobile measurement stations.

Portable meter with universal conductivity and temperature cell. For general aqueous applications.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications and comes complete with everything you need to start testing.

Simple and fast measurements

Ergonomic design for real one hand operation

Calibration tubes minimize standard consumption.

Precise and cost-efficient system.

Προδιαγραφές

DO ανάλυση :	-
DO βαθμονόμηση ηλεκτροδίου:	-
DO μέτρηση:	-
GLP χαρακτηριστικά :	-
mV διακριτική ικανότητα :	-
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	-
pH Electrode calibration:	-
pH Measurement Range:	-
pH διακριτική ικανότητα :	-
Pressure compensation:	-
Resolution:	TDS: 1mg/L - 1g/L depending on range
Salinity resolution:	0.1 - 1 mg/L or g/L NaCl
Simultaneous measurements:	Conductivity (or TDS, or Salinity), Temperature
Temperature compensation:	Automatic or manual
Ακρίβεια :	-
Ακρίβεια αγωγιμότητας :	≤ 0.5 % (± 1 digit) of measurement range
Ακρίβεια θερμοκρασίας :	0,2 °C (± 1 číslice)

Ανάλυση TDS :	1 mg/L - 1 g/L
Ανάλυση αγωγιμότητας :	Depending on the measurement range
Απαιτήσεις μπαταρίας:	3 AA
Αποτέλεσμα εσωτερικής χωρητικότητα αποθήκευσης :	-
Αυτόματη αναγνώριση ρυθμιστικών :	-
Βαθμός προστασίας θήκης μεταφοράς:	IP67
Βάρος :	0,3 kg
Γλώσσα διεπαφής χρήστη:	-
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	Multi-lingual
Διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας :	0,1 °C
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Διεπαφή λειτουργίας :	Keypad
Διεπαφή: γλώσσες :	Icon based, no language needed
Εγγύηση :	36 μήνες
Ειδική αντίσταση νερού :	IP67
Είσοδοι :	MP-5
Εμφάνιση καμπυλών βαθμονόμησης :	Εμφάνιση κλίσης και ασύμμετρου δυναμικού
Έξοδος :	-
Εργαστηριακό :	No
Εύρος μέτρησης :	-
Λειτουργία AC και USB:	No
Μέθοδος μέτρησης :	Auto stabilisation, continuous
Μέτρηση TDS:	0 mg/L - 500 g/L
Μέτρηση αγωγιμότητας :	0.01 μS/cm - 500 mS/cm
	1 μS/cm - 200 mS/cm (probe range)
Μέτρηση αγωγιμότητας με σταθεροποίηση τιμής :	Yes
Μέτρηση αγωγιμότητας: Αντιστάθμιση θερμοκρασίας :	Linear
Μέτρηση αλατότητας :	5,85 - 311 g/L
Μέτρηση βαρομετρικής πίεσης :	-
Μέτρηση θερμοκρασίας :	-20.0 - 150.0 °C
	(-4.0 - 302.0 °F)
Μοντέλο :	EC5
Οθόνη:	Backlit LCD with pictograms
Οπισθοφωτισμός :	Yes
Παράμετρος :	Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
Περιβαλλοντικές συνθήκες: θερμοκρασία :	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Περιβαλλοντικές συνθήκες: σχετική υγρασία :	< 80 % relative humidity (non-condensing)
Περιλαμβάνονται τα αισθητήρια :	5060 Electrode
Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης:	CE.WEEE
Σετ,;:	Ναι
Τύπος οθόνης :	128 x 64 pixel, simultaneous readings

Υψος (συνολικό): -