



Sension+ PH1 Portable pH Meter, Field Kit with Electrode for Difficult Samples

Αρ. προϊόντος:

LPV2552T.98.002

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Complete mobile measurement station

Meter with high contact pH and temperature electrode. For low ionic strength, colloidal, emulsions and cream samples. Temperature range up to 100 °C.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications and comes complete with everything you need to start testing.

Simple and fast measurements

Ergonomic design for real one hand operation

Calibration tubes minimize standard consumption.

Precise and cost-efficient system.

Προδιαγραφές

DO ανάλυση :	-
DO βαθμονόμηση ηλεκτροδίου:	-
DO μέτρηση:	-
GLP χαρακτηριστικά :	-
mV διακριτική ικανότητα :	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range)
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤ 0.02 pH (± 1 digit)
pH Electrode calibration:	1 to 3 points calibration
pH Measurement Range:	-2 Λ 19.99 pH
pH διακριτική ικανότητα :	0.01 pH
Pressure compensation:	-
Resolution:	0.1 mV (±199.9 mV range)
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	pH, Temperature
Temperature compensation:	Automatic or manual
Ακρίβεια :	-

Ακρίβεια αγωγιμότητας :	-
Ακρίβεια θερμοκρασίας :	0,2 °C (± 1 číslice)
Ανάλυση TDS :	-
Ανάλυση αγωγιμότητας :	-
Απαιτήσεις μπαταρίας:	3 AA
Αποτέλεσμα εσωτερικής χωρητικότητας αποθήκευσης :	-
Αυτόματη αναγνώριση ρυθμιστικών :	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01
Βαθμός προστασίας θήκης μεταφοράς:	IP67
Βάρος :	2,5 kg
Γλώσσα διεπαφής χρήστη:	-
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	Multi-lingual
Διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας :	0,1 °C
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Διεπαφή λειτουργίας :	Keypad
Διεπαφή: γλώσσες :	Icon based, no language needed
Εγγύηση :	36 μήνες
Ειδική αντίσταση νερού :	IP67
Είσοδοι :	MP-5
Εμφάνιση καμπυλών βαθμονόμησης :	Εμφάνιση κλίσης και ασύμμετρου δυναμικού
Έξοδος :	-
Εργαστηριακό :	No
Εύρος μέτρησης :	± 1999 mV
Λειτουργία AC και USB:	No
Μέθοδος μέτρησης :	Auto stabilisation, continuous
Μέτρηση TDS:	-
Μέτρηση αγωγιμότητας :	-
Μέτρηση αγωγιμότητας με σταθεροποίηση τιμής :	-
Μέτρηση αγωγιμότητας: Αντιστάθμιση θερμοκρασίας :	-
Μέτρηση αλατότητας :	-
Μέτρηση βαρομετρικής πίεσης :	-
Μέτρηση θερμοκρασίας :	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Μοντέλο :	pH1
Οθόνη:	Backlit LCD with pictograms
Οπισθοφωτισμός :	Yes
Παράμετρος :	pH, mV, ORP/Redox, Temperature
Περιβαλλοντικές συνθήκες: θερμοκρασία :	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Περιβαλλοντικές συνθήκες: σχετική υγρασία :	< 80 % relative humidity (non-condensing)
Περιλαμβάνονται τα αισθητήρια :	5052T Electrode
Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης:	CE.WEEE
Σετ;:	Ναι
Τύπος οθόνης :	128 x 64 pixel, simultaneous readings

Υψος (συνολικό):

-