



Sension+ MM150 Portable Multi-Parameter Meter, Field Kit with Multi Sensor for pH, ORP, Conductivity and TDS

Αρ. προϊόντος:

LPV4048.98.0002

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Multi-parameter system, simultaneous measurement

Kit contains multi meter plus multi-sensor 5048 for pH, ORP, conductivity and temperature, field case and accessories.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications and comes complete with everything you need to start testing.

Simple and fast measurements

Complete mobile measurement stations.

Calibration tubes minimize standard consumption.

Precise and cost-efficient system.

Προδιαγραφές

DO ανάλυση :	-
DO βαθμονόμηση ηλεκτροδίου:	-
DO μέτρηση:	-
GLP χαρακτηριστικά :	-
mV διακριτική ικανότητα :	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range)
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤ 0.02 pH (± 1 digit)
pH Electrode calibration:	1 to 3 points calibration
pH Measurement Range:	-2 pH 19.99 pH
pH διακριτική ικανότητα :	0.01 pH
Pressure compensation:	-
Resolution:	ORP: 1 mV
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	pH, ORP, Conductivity (or TDS), Temperature
Temperature compensation:	Automatic or manual
Ακρίβεια :	TDS: ≤ 0.5 % (± 1 digit)
Ακρίβεια αγωγιμότητας :	≤ 0.5 % (± 1 digit) of measurement range
Ακρίβεια θερμοκρασίας :	0,2 °C (± 1 číslice)

Ανάλυση TDS :	1 mg/L - 1 g/L
Ανάλυση αγωγιμότητας :	Depending on the measurement range
Απαιτήσεις μπαταρίας:	3 AA
Αποτέλεσμα εσωτερικής χωρητικότητα αποθήκευσης :	-
Αυτόματη αναγνώριση ρυθμιστικών :	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01
Βαθμός προστασίας θήκης μεταφοράς:	IP67
Βάρος :	0,3 kg
Γλώσσα διεπαφής χρήστη:	-
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	Multi-lingual
Διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας :	0,1 °C
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Διεπαφή λειτουργίας :	Keypad
Διεπαφή: γλώσσες :	Icon based, no language needed
Εγγύηση :	36 μήνες
Ειδική αντίσταση νερού :	IP67
Είσοδοι :	MP-8
Εμφάνιση καμπυλών βαθμονόμησης :	Εμφάνιση κλίσης και ασύμμετρου δυναμικού
Έξοδος :	-
Εργαστηριακό :	No
Εύρος μέτρησης :	± 1999 mV
Λειτουργία AC και USB:	No
Μέθοδος μέτρησης :	Auto stabilisation, continuous
Μέτρηση TDS:	0 mg/L - 500 g/L
Μέτρηση αγωγιμότητας :	0.01 µS/cm - 500 mS/cm
	1 µS/cm - 30 mS/cm (probe range)
Μέτρηση αγωγιμότητας με σταθεροποίηση τιμής :	Yes
Μέτρηση αγωγιμότητας: Αντιστάθμιση θερμοκρασίας :	Linear
Μέτρηση αλατότητας :	-
Μέτρηση βαρομετρικής πίεσης :	-
Μέτρηση θερμοκρασίας :	-20.0 - 150.0 °C
	(-4.0 - 302.0 °F)
Μοντέλο :	MM150
Οθόνη:	Backlit LCD with pictograms
Οπισθοφωτισμός :	Yes
Παράμετρος :	pH, mV, ORP/Redox, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
Περιβαλλοντικές συνθήκες: θερμοκρασία :	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Περιβαλλοντικές συνθήκες: σχετική υγρασία :	< 80 % relative humidity (non-condensing)
Περιλαμβάνονται τα αισθητήρια :	5048 Electrode
Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης:	CE.WEEE
Σετ;:	Ναι
Τύπος οθόνης :	128 x 64 pixel, simultaneous readings

Υψος (συνολικό): -