



Digital extension cable for SC sensors, 10m

Αρ. προϊόντος:

LZX849

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Προδιαγραφές

Minimal bend radius:	7.5 × outer diameter, flexible installation
Minimal bend radius 2:	5 × outer diameter, fixed installation
Outside coat:	PUR (Elastoplan 1185), RoHS-conformal
Shield attenuation:	≥ 55 dB
Αντίσταση αγωγού:	max. 260 Ω/km AWG 26 at 20 °C (loop)
Αντίσταση κύματος:	ca. 95 Ω at 1 kHz, AWG 22 pairs
Διάμετρος, εξωτερική :	6.8 mm ± 0.3 mm
Δοκιμαστική τάση :	1200 V Vrms wire/wire
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	- 80 °C Fixed Installation
Κωδικοποίηση αγωγού :	AWG 22: brown (+12 V DC) Black (circuit common) AWG 26: white (data -) blue (data +)
Μήκος καλωδίου :	10 m
Μόνωση αντίστασης :	≥ 20 MΩ × km at 20 °C
Ολική θωράκιση :	Cu- netting, tinned
Τάση κανονικής λειτουργίας :	250 V Vpp
Υλικό :	Cable: Cu: AWG 22 - 19×0.15 mm

AWG 26 - 18×0.10 mm