



Μετρητής TDS σε υψηλό εύρος μέτρησης Pocket Pro

Αρ. προϊόντος:

9531300

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Εξαλείψτε τις εικασίες από τις μετρήσεις σας.

Με τα Hach Pocket Pro και Pro+ έχετε ακριβή αποτελέσματα με ενσωματωμένους διαγνωστικούς ελέγχους, μπαταρίες με δυνατότητα αντικατάστασης και μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη LCD.

Εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα

Με τα απλά βήματα βαθμονόμησης, δεν χρειάζονται πλέον εικασίες για τη βαθμονόμηση του αισθητήρα ώστε να διατηρείται σε βέλτιστη κατάσταση.

Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων

Με τις μπαταρίες AAA με εύκολη αντικατάσταση και τον υποδοχέα δείγματος, η συντήρηση και οι μετρήσεις απλοποιούνται

Ευκολία χρήσης

Η μεγάλη οθόνη LCD είναι ευανάγνωστη. Ο οπίσθιος φωτισμός συμπεριλαμβάνεται σε μοντέλα Pocket Pro⁺, επιτρέποντας μετρήσεις σχεδόν σε κάθε περιβάλλον φωτισμού.

Προδιαγραφές

Accuracy:	2% της πλήρους κλίμακας
Range:	0 - 10,00 ppt
Resolution:	0,01 ppt
TDS factor:	Προσαρμόσιμη, προεπιλογή 0,71
Απαιτήσεις μπαταρίας:	4, AAA
Βαθμός προστασίας θήκης μεταφοράς:	IP67
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά
Εγγύηση :	24 μήνες
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	0 - 50 °C
Όγκος δείγματος :	7 mL
Οπισθοφωτισμός :	Όχι
Παράμετρος :	HR TDS (ολικά διαλυμένα στερεά), Θερμοκρασία
Τι περιέχει το καλάθι:	Συμπεριλαμβάνονται: μετρητής, 4 μπαταρίες AAA, αναδέτης και οδηγός γρήγορης εκκίνησης.

Τι περιέχει το καλάθι

Συμπεριλαμβάνονται: μετρητής, 4 μπαταρίες AAA, αναδέτης και οδηγός γρήγορης εκκίνησης.