



Be Right™



Μετρητής Pocket Pro+ Multi 1 για Αγωγιμ./TDS/αλατ. με ανταλλακτικό αισθητήρα

Αρ. προϊόντος: 9532700
EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Διαθέσιμο

Εξαλείψτε τις εικασίες από τις μετρήσεις σας.

Με τα Hach Pocket Pro και Pro+ έχετε ακριβή αποτελέσματα με ενσωματωμένους διαγνωστικούς ελέγχους, μπαταρίες με δυνατότητα αντικατάστασης και μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη LCD.

Εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα

Με τους ενσωματωμένους διαγνωστικούς ελέγχους, εξαλείφονται οι εικασίες σχετικά με τον χρόνο βαθμονόμησης ή καθαρισμού του αισθητήρα

Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων

Με τις μπαταρίες AAA με εύκολη αντικατάσταση και τον υποδοχέα δείγματος, η συντήρηση και οι μετρήσεις απλοποιούνται

Ευκολία χρήσης

Με τη μεγάλη οθόνη LCD η ανάγνωση είναι εύκολη και ο οπίσθιος φωτισμός που συμπεριλαμβάνεται στα μοντέλα στον ανταλλακτικό αισθητήρα, επιτρέπεται η λήψη μετρήσεων σχεδόν σε κάθε περιβάλλον

Προδιαγραφές

Accuracy:	TDS (ολικά διαλελυμένα στερεά): $\pm 1\%$
Range:	TDS (ολικά διαλελυμένα στερεά): Αυτόματη επιλογή εύρους (0,0 - 99,9 ppm, 100 - 999 ppm, 1,00 - 10,00 ppt)
Resolution:	TDS (ολικά διαλελυμένα στερεά): 0,1 ppm από 0,0 έως 99,9 ppm, 1 ppm από 100 έως 999 ppm, 0,01 ppt από 0,00 έως 10,00 ppt
TDS factor:	Προσαρμόσιμη, προεπιλογή 0,71
Απαιτήσεις μπαταρίας:	4, AAA
Βαθμός προστασίας θήκης μεταφοράς:	IP67
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	0 - 50 °C
Όγκος δείγματος :	9 mL
Παράμετρος :	Αγωγιμότητα, TDS (ολικά διαλελυμένα στερεά), αλατότητα, θερμοκρασία

Τι περιέχει το καλάθι

Συμπεριλαμβάνονται: μετρητής, 4 μπαταρίες AAA, αναδέτης, διάλυμα βαθμονόμησης και οδηγός γρήγορης εκκίνησης.

Product details pdf footer