



Sension+ PH1 Portable pH/ORP Meter

Αρ. προϊόντος:

LPV2500.98.0002

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Basic instrument without accessories and electrodes.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications.

Simple and fast measurements

Ergonomic design for real one hand operation

IP67 protected

Precise and cost-efficient system

Προδιαγραφές

DO ανάλυση :	-
DO βαθμονόμηση ηλεκτροδίου:	-
DO μέτρηση:	-
GLP χαρακτηριστικά :	-
mV διακριτική ικανότητα :	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range)
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤ 0.02 pH (± 1 digit)
pH Electrode calibration:	1 to 3 points calibration
pH Measurement Range:	-2 - 19,99 pH
pH διακριτική ικανότητα :	0.01 pH
Pressure compensation:	-
Resolution:	0.1 mV (±199.9 mV range)
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	pH, Temperature
Temperature compensation:	Automatic or manual
Ακρίβεια :	-
Ακρίβεια αγωγιμότητας :	-
Ακρίβεια θερμοκρασίας :	0,2 °C (± 1 ψηφίο)

Ανάλυση TDS :	-
Ανάλυση αγωγιμότητας :	-
Απαιτήσεις μπαταρίας:	3 AA
Αποτέλεσμα εσωτερικής χωρητικότητα αποθήκευσης :	-
Αυτόματη αναγνώριση ρυθμιστικών :	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01
Βαθμός προστασίας θήκης μεταφοράς:	IP67
Βάρος :	2,5 kg
Γλώσσα διεπαφής χρήστη:	-
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	Multi-lingual
Διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας :	0,1 °C
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Διεπαφή λειτουργίας :	Keypad
Διεπαφή: γλώσσες :	Icon based, no language needed
Εγγύηση :	36 μήνες
Ειδική αντίσταση νερού :	IP67
Είσοδοι :	MP-5
Εμφάνιση καμπυλών βαθμονόμησης :	Εμφάνιση κλίσης και ασύμμετρου δυναμικού
Έξοδος :	-
Εργαστηριακό :	No
Εύρος μέτρησης :	± 1999 mV
Λειτουργία AC και USB:	No
Μέθοδος μέτρησης :	Auto stabilisation, continuous
Μέτρηση TDS:	-
Μέτρηση αγωγιμότητας :	-
Μέτρηση αγωγιμότητας με σταθεροποίηση τιμής :	-
Μέτρηση αγωγιμότητας: Αντιστάθμιση θερμοκρασίας :	-
Μέτρηση αλατότητας :	-
Μέτρηση βαρομετρικής πίεσης :	-
Μέτρηση θερμοκρασίας :	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Μοντέλο :	pH1
Οθόνη:	Backlit LCD with pictograms
Οπισθοφωτισμός :	Yes
Παράμετρος :	pH, mV, ORP/Redox, Temperature
Περιβαλλοντικές συνθήκες: θερμοκρασία :	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Περιβαλλοντικές συνθήκες: σχετική υγρασία :	< 80 % relative humidity (non-condensing)
Περιλαμβάνονται τα αισθητήρια :	No
Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης:	CE.WEEE
Σετ;:	Όχι
Τύπος οθόνης :	128 x 64 pixel, simultaneous readings
Ύψος (συνολικό):	-