



Sension+ PH1 DL Portable pH Meter with Data Logger

Αρ. προϊόντος:

LPV2500DL.98.02

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Makes testing & data management fast and simple

Data logger pH meter with USB dongle and PC software.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications.

Interval measurements, wireless data transfer

Ergonomic design for real one hand operation

IP67 protected

Precise and cost-efficient system

Προδιαγραφές

DO ανάλυση :	-
DO βαθμονόμηση ηλεκτροδίου:	-
DO μέτρηση:	-
GLP χαρακτηριστικά :	-
mV διακριτική ικανότητα :	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range)
PC data transfer software :	Yes
pH Accuracy:	≤ 0.02 pH (± 1 digit)
pH Electrode calibration:	1 to 3 points calibration
pH Measurement Range:	-2 0 Λ 19.99 pH
pH διακριτική ικανότητα :	0.01 pH
Pressure compensation:	-
Resolution:	0.1 mV (± 199.9 mV range)
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	pH, Temperature
Temperature compensation:	Automatic or manual
Ακρίβεια :	-
Ακρίβεια αγωγιμότητας :	-
Ακρίβεια θερμοκρασίας :	0,2 °C (± 1 číslice)

Ανάλυση TDS :	-
Ανάλυση αγωγιμότητας :	-
Απαιτήσεις μπαταρίας:	3 AA
Αποτέλεσμα εσωτερικής χωρητικότητα αποθήκευσης :	500 results
Αυτόματη αναγνώριση ρυθμιστικών :	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01
Βαθμός προστασίας θήκης μεταφοράς:	IP67
Βάρος :	2,5 kg
Γλώσσα διεπαφής χρήστη:	-
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	Multi-lingual
Διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας :	0,1 °C
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Διεπαφή λειτουργίας :	Keypad
Διεπαφή: γλώσσες :	Icon based, no language needed
Εγγύηση :	36 μήνες
Ειδική αντίσταση νερού :	IP67
Είσοδοι :	MP-5
Εμφάνιση καμπυλών βαθμονόμησης :	Εμφάνιση κλίσης και ασύμμετρου δυναμικού
Έξοδος :	Wireless to USB
Εργαστηριακό :	No
Εύρος μέτρησης :	± 1999 mV
Λειτουργία AC και USB:	No
Μέθοδος μέτρησης :	Interval, Auto stabilisation, continuous
Μέτρηση TDS:	-
Μέτρηση αγωγιμότητας :	-
Μέτρηση αγωγιμότητας με σταθεροποίηση τιμής :	-
Μέτρηση αγωγιμότητας: Αντιστάθμιση θερμοκρασίας :	-
Μέτρηση αλατότητας :	-
Μέτρηση βαρομετρικής πίεσης :	-
Μέτρηση θερμοκρασίας :	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Μοντέλο :	pH1 DL
Οθόνη:	Backlit LCD with pictograms
Οπισθοφωτισμός :	Yes
Παράμετρος :	pH, mV, ORP/Redox, Temperature
Περιβαλλοντικές συνθήκες: θερμοκρασία :	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Περιβαλλοντικές συνθήκες: σχετική υγρασία :	< 80 % relative humidity (non-condensing)
Περιλαμβάνονται τα αισθητήρια :	No
Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης:	CE.WEEE; RTTE directive see NB opinion statement; FCC approval
Σετ;:	Όχι
Τύπος οθόνης :	128 x 64 pixel, simultaneous readings
Ύψος (συνολικό):	-