



Sension+ PH1 DL Portable pH Meter with Data Logger, Field Kit with Electrode for Difficult Samples

Αρ. προϊόντος:

LPV2552TDL.98.2

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Making testing & data management fast and simple.

Data logger pH field kit. Contains portable meter, USB dongle, PC software, high contact pH (ATC) electrode 5052T for LIS, colloidal, emulsions and cream samples, field case, standards.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications and comes complete with everything you need to start testing.

Interval measurements, wireless data transfer.

Complete mobile measurement stations.

Calibration tubes minimize standard consumption.

Precise and cost-efficient system.

Προδιαγραφές

DO ανάλυση :	-
DO βαθμονόμηση ηλεκτροδίου:	-
DO μέτρηση:	-
GLP χαρακτηριστικά :	-
mV διακριτική ικανότητα :	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range)
PC data transfer software :	Yes
pH Accuracy:	≤ 0.02 pH (± 1 digit)
pH Electrode calibration:	1 to 3 points calibration
pH Measurement Range:	-2 pH 19.99 pH
pH διακριτική ικανότητα :	0.01 pH
Pressure compensation:	-
Resolution:	0.1 mV (± 199.9 mV range)
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	pH, Temperature
Temperature compensation:	Automatic or manual
Ακρίβεια :	-
Ακρίβεια αγωγιμότητας :	-

Ακρίβεια θερμοκρασίας :	0,2 °C (± 1 číslice)
Ανάλυση TDS :	-
Ανάλυση αγωγιμότητας :	-
Απαιτήσεις μπαταρίας:	3 AA
Αποτέλεσμα εσωτερικής χωρητικότητα αποθήκευσης :	500 results
Αυτόματη αναγνώριση ρυθμιστικών :	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01
Βαθμός προστασίας θήκης μεταφοράς:	IP67
Βάρος :	2,5 kg
Γλώσσα διεπαφής χρήστη:	-
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	Multi-lingual
Διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας :	0,1 °C
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Διεπαφή λειτουργίας :	Keypad
Διεπαφή: γλώσσες :	Icon based, no language needed
Εγγύηση :	36 μήνες
Ειδική αντίσταση νερού :	IP67
Είσοδοι :	MP-5
Εμφάνιση καμπυλών βαθμονόμησης :	Εμφάνιση κλίσης και ασύμμετρου δυναμικού
Έξοδος :	Wireless to USB
Εργαστηριακό :	No
Εύρος μέτρησης :	± 1999 mV
Λειτουργία AC και USB:	No
Μέθοδος μέτρησης :	Interval, Auto stabilisation, continuous
Μέτρηση TDS:	-
Μέτρηση αγωγιμότητας :	-
Μέτρηση αγωγιμότητας με σταθεροποίηση τιμής :	-
Μέτρηση αγωγιμότητας: Αντιστάθμιση θερμοκρασίας :	-
Μέτρηση αλατότητας :	-
Μέτρηση βαρομετρικής πίεσης :	-
Μέτρηση θερμοκρασίας :	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Μοντέλο :	pH1 DL
Οθόνη:	Backlit LCD with pictograms
Οπισθοφωτισμός :	Yes
Παράμετρος :	pH, mV, ORP/Redox, Temperature
Περιβαλλοντικές συνθήκες: θερμοκρασία :	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Περιβαλλοντικές συνθήκες: σχετική υγρασία :	< 80 % relative humidity (non-condensing)
Περιλαμβάνονται τα αισθητήρια :	5052T Electrode
Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης:	CE.WEEE; RTTE directive see NB opinion statement; FCC approval
Σετ;:	Ναι
Τύπος οθόνης :	128 x 64 pixel, simultaneous readings

Υψος (συνολικό):

-