



Sension+ DO6 DL Portable Dissolved Oxygen Meter Field kit with Sensor and Data logger

Αρ. προϊόντος:

LPV4552DL.98.02

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Makes testing & data management fast and simple

Data logger Dissolved Oxygen field kit. Contains portable DO meter, USB dongle, PC software, polarographic DO probe 5130, field case and accessories. For general aqueous applications.

An all-in-one system - now making testing and data management fast and simple. The advanced Dissolved Oxygen field kit is an all-in-one portable laboratory that makes general water quality meter testing in the field fast and simple. The field kit is designed to be used in a wide variety of applications and comes complete with everything needed to start testing.

Interval measurements, wireless data transfer

Complete mobile measurement station

IP67 protected

Precise and cost-efficient system

Προδιαγραφές

DO ανάλυση :	0.01 mg/L depending on measurement range
DO βαθμονόμηση ηλεκτροδίου:	1 to 2 point, saturated air, 0% DO calibration chamber delivered with kit
DO μέτρηση:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
GLP χαρακτηριστικά :	-
mV διακριτική ικανότητα :	-
PC data transfer software :	Yes
pH Accuracy:	-
pH Electrode calibration:	-
pH Measurement Range:	-
pH διακριτική ικανότητα :	-
Pressure compensation:	Manual input
Resolution:	0.01 mg/L
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	Dissolved Oxygen, Temperature
Temperature compensation:	Automatic or manual
Ακρίβεια :	DO: $\leq 0.5 \%$ (± 1 digit)
Ακρίβεια αγωγιμότητας :	-
Ακρίβεια θερμοκρασίας :	0,2 °C (± 1 ºC)

Ανάλυση TDS :	-
Ανάλυση αγωγιμότητας :	-
Απαιτήσεις μπαταρίας:	3 AA
Αποτέλεσμα εσωτερικής χωρητικότητα αποθήκευσης :	500 results
Αυτόματη αναγνώριση ρυθμιστικών :	-
Βαθμός προστασίας θήκης μεταφοράς:	IP67
Βάρος :	2,5 kg
Γλώσσα διεπαφής χρήστη:	-
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	Multi-lingual
Διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας :	0,1 °C
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Διεπαφή λειτουργίας :	Keypad
Διεπαφή: γλώσσες :	Icon based, no language needed
Εγγύηση :	36 μήνες
Ειδική αντίσταση νερού :	IP67
Είσοδοι :	MP-5
Εμφάνιση καμπυλών βαθμονόμησης :	Εμφάνιση κλίσης και ασύμμετρου δυναμικού
Έξοδος :	Wireless to USB
Εργαστηριακό :	No
Εύρος μέτρησης :	-
Λειτουργία AC και USB:	No
Μέθοδος μέτρησης :	Interval, Auto stabilisation, continuous
Μέτρηση TDS:	-
Μέτρηση αγωγιμότητας :	-
Μέτρηση αγωγιμότητας με σταθεροποίηση τιμής :	-
Μέτρηση αγωγιμότητας: Αντιστάθμιση θερμοκρασίας :	-
Μέτρηση αλατότητας :	-
Μέτρηση βαρομετρικής πίεσης :	Manual introduction
Μέτρηση θερμοκρασίας :	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Μοντέλο :	DO6 DL
Οθόνη:	Backlit LCD with pictograms
Οπισθοφωτισμός :	Yes
Παράμετρος :	Dissolved Oxygen, Temperature
Περιβαλλοντικές συνθήκες: θερμοκρασία :	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Περιβαλλοντικές συνθήκες: σχετική υγρασία :	< 80 % relative humidity (non-condensing)
Περιλαμβάνονται τα αισθητήρια :	5130 Electrode
Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης:	CE.WEEE; RTTE directive see NB opinion statement; FCC approval
Σετ,:	Ναι
Τύπος οθόνης :	128 x 64 pixel, simultaneous readings
Ύψος (συνολικό):	-