



Sension+ DO6 DL Portable Dissolved Oxygen Meter with Data Logger, without DO Sensor

Αρ. προϊόντος:

LPV4500DL.98.02

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Makes testing & data management fast and simple

Data logger Dissolved Oxygen meter with USB dongle and PC software, without DO sensor and accessories.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple.

Each system is designed to be used in a wide variety of applications.

Interval measurements, wireless data transfer

Ergonomic design for real one hand operation

IP67 protected

Precise and cost-efficient system

Προδιαγραφές

DO ανάλυση :	0.01 mg/L depending on measurement range
DO βαθμονόμηση ηλεκτροδίου:	1 to 2 point, saturated air, 0% DO calibration chamber delivered with kit
DO μέτρηση:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
GLP χαρακτηριστικά :	-
mV διακριτική ικανότητα :	-
PC data transfer software :	Yes
pH Accuracy:	-
pH Electrode calibration:	-
pH Measurement Range:	-
pH διακριτική ικανότητα :	-
Pressure compensation:	Manual input
Resolution:	0.01 mg/L
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	Dissolved Oxygen, Temperature
Temperature compensation:	Automatic or manual
Ακρίβεια :	DO: $\leq 0.5 \%$ (± 1 digit)

Ακρίβεια αγωγιμότητας :	-
Ακρίβεια θερμοκρασίας :	0,2 °C (± 1 číslice)
Ανάλυση TDS :	-
Ανάλυση αγωγιμότητας :	-
Απαιτήσεις μπαταρίας:	3 AA
Αποτέλεσμα εσωτερικής χωρητικότητας αποθήκευσης :	500 results
Αυτόματη αναγνώριση ρυθμιστικών :	-
Βαθμός προστασίας θήκης μεταφοράς:	IP67
Βάρος :	0,3 kg
Γλώσσα διεπαφής χρήστη:	-
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	Multi-lingual
Διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας :	0,1 °C
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Διεπαφή λειτουργίας :	Keypad
Διεπαφή: γλώσσες :	Icon based, no language needed
Εγγύηση :	36 μήνες
Ειδική αντίσταση νερού :	IP67
Είσοδοι :	MP-5
Εμφάνιση καμπυλών βαθμονόμησης :	Εμφάνιση κλίσης και ασύμμετρου δυναμικού
Έξοδος :	Wireless to USB
Εργαστηριακό :	No
Εύρος μέτρησης :	-
Λειτουργία AC και USB:	No
Μέθοδος μέτρησης :	Interval, Auto stabilisation, continuous
Μέτρηση TDS:	-
Μέτρηση αγωγιμότητας :	-
Μέτρηση αγωγιμότητας με σταθεροποίηση τιμής :	-
Μέτρηση αγωγιμότητας: Αντιστάθμιση θερμοκρασίας :	-
Μέτρηση αλατότητας :	-
Μέτρηση βαρομετρικής πίεσης :	Manual introduction
Μέτρηση θερμοκρασίας :	-20.0 - 150.0 °C
Μοντέλο :	DO6 DL
Οθόνη:	Backlit LCD with pictograms
Οπισθοφωτισμός :	Yes
Παράμετρος :	Dissolved Oxygen, Temperature
Περιβαλλοντικές συνθήκες: θερμοκρασία :	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Περιβαλλοντικές συνθήκες: σχετική υγρασία :	< 80 % relative humidity (non-condensing)
Περιλαμβάνονται τα αισθητήρια :	No
Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης:	CE.WEEE; RTTE directive see NB opinion statement; FCC approval
Σετ;:	Όχι
Τι περιέχει το καλάθι:	Includes: Sension+ DO6 Data Logger meter, Data Logger USB dongle, CD with PortCom software and user documentation.

	DO Sensor (LZW5130.97.0002) needs to be purchased separately.
Τύπος οθόνης :	128 x 64 pixel, simultaneous readings
Ύψος (συνολικό):	-

Τι περιέχει το καλάθι

Includes: Sension+ DO6 Data Logger meter, Data Logger USB dongle, CD with PortCom software and user documentation.DO Sensor (LZW5130.97.0002) needs to be purchased separately.