



SC 1000 Μονάδα οθόνης με GSM, οθόνη αφής

Αρ. προϊόντος:

LXV402.99.01001

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

A fully modular system consisting of a display module and one or more probe modules.

Όλα τα αισθητήρια στο δίκτυο ελέγχονται μέσω της φορητής μονάδας οθόνης, η οποία χρειάζεται απλώς να τοποθετηθεί πάνω σε μία μονάδα αισθητήρων. Τα δεδομένα μεταδίδονται στην αίθουσα ελέγχου μέσω GSM.

Η μεγάλη έγχρωμη οθόνη παρουσιάζει δεδομένα ή γραφήματα χρόνου/συγκέντρωσης από τέσσερα αισθητήρια ταυτόχρονα και η εναλλαγή σε άλλες οθόνες γίνεται με ένα άγγιγμα.

Με μια εύχρηστη οθόνη αφής και γραφικά οργανωμένα με σαφή τρόπο, η μονάδα οθόνης χαρακτηρίζεται από εξαιρετικές ιδιότητες χειρισμού.

More confidence in your instrument's performance

Available exclusively on the SC1000, Prognosys predictive diagnostics uses patented multivariable diagnostic software to read multiple inputs from your instrument and alert you to the instrument's overall performance. An easy-to-read dashboard provides instant indication of measurement reliability and service requirements.

Plug and Play operation

There's no complicated wiring or set up procedures with the SC1000 controller. Plug any Hach digital sensor into a Probe Module and it's ready for use. No special ordering or software configuration is needed.

Communication options to fit any application need

The SC1000 controller features state-of-the-art Modbus TCP/IP communications protocol for seamless integration into a network of devices that support TCP/IP sockets. Use a standard Ethernet cable or connect wirelessly using GSM/GPRS to communicate with your SCADA, PLC or other network. The SC1000 also offers up to 12 analogue outputs for measured values and up to 12 analog or digital values from non-digital sensors.

Expandable and upgradable

The SC1000 Controller can adapt to your needs. Add or change probes without having to change the controller. Plus, with a single Display Module, additional Probe Modules and associated sensors can be added or removed depending on operational needs. Fully upgradable software ensures that this system will not be obsolete. Hach service plans are available.

Προδιαγραφές

Αισθητήριο :	η παροχή γίνεται από τη μονάδα αισθητηρίων LXV400.99.xxxxx
Αναλογικές έξοδοι:	η παροχή γίνεται από τη μονάδα αισθητηρίων LXV400.99.xxxxx
Απαίτηση Ισχύος (Hz):	50/60 Hz
Απαίτηση Ισχύος (Voltage):	12 V DC
Βάρος :	Approximately 1.2 kg (depending on configuration)
Διαμορφώσεις στήριξης :	τοποθέτηση σε τοίχο

	στύλο
	πίνακα
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	200 mm x 230 mm x 50 mm
Εγγύηση :	24 μήνες
Είσοδοι :	Up to 12 analogue 0-20 mA, maximum impedance 500 Ohms per probe module. Additional inputs are available with additional probe modules.
Έξοδος :	Up to 12 analog 0/4-20 mA, maximum impedance 500 Ohms per probe module.
	Additional analog outputs with additional probe modules. Optional digital communications via Modbus® (RS485) and Profibus® DP/V1.
Επικοινωνία :	μόντεμ GSM (εκτός Η.Π.Α.)
Επιλογή GSM :	Με GSM (non-US)
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	-20 - 55 °C / 0 - 95% relative humidity, non-condensing
Κατάταξη περιβλήματος :	IP65
Οθόνη:	¼ inch VGA graphical backlit TFT color Glas/Glas-Touch screen, high resistance 320 x 240 pixels QVGA, 320 x 240 pixel, 256 χρώματα, οθόνη αφής
Περιοχή εμφάνισης οθόνης :	111,4 mm x 83,5 mm
Πιστοποιήσεις :	European Certifications:
	CE per 73/23/EEC and 89/336/EEC
	TUV-GS to EN 61010-1
	EN 61326 Amd's 1 & 2
Πιστοποιητικά ηλεκτρικών :	CE 2006/95/EC, EMV 2004/108/EC, TUV-GS EN61010-1, DIN EN 61326, Αρ. αναγνώρισης FCC QIPMC56, CETECOM ICT M352023P
Ρελέ:	η παροχή γίνεται από τη μονάδα αισθητηρίων LXV400.99.xxxxx
Συναγερμός :	Low alarm point, low alarm point deadband, high alarm point, high alarm point deadband, off delay, and on delay
Συνθήκες Αποθήκευσης:	-20 - 70 °C μέγ. σχετική υγρασία 95%
Τι περιέχει το καλάθι:	Display module with communication (as appropriate), basic user module
Τρόπος στήριξης :	Επιφάνεια, πίνακας και σωλήνας (οριζόντιος και κάθετος) με προαιρετική θωράκιση από τον ήλιο
Υλικό :	Πολυανθρακικό υλικό

Τι περιέχει το καλάθι

Display module with communication (as appropriate), basic user module