



## Digital extension cable for SC sensors, 30 m

Αρ. προϊόντος:

LZX852

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

---

### Προδιαγραφές

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimal bend radius:            | 7.5 × outer diameter, flexible installation                                                                              |
| Minimal bend radius 2:          | 5 × outer diameter, fixed installation                                                                                   |
| Outside coat:                   | PUR (Elastoplan 1185),<br><br>RoHS-conformal                                                                             |
| Shield attenuation:             | ≥ 55 dB                                                                                                                  |
| Αντίσταση αγωγού:               | max. 106 Ω/km AWG 22 at 20 °C (loop)                                                                                     |
| Αντίσταση κύματος:              | ca. 95 Ω at 1 kHz, AWG 22 pairs                                                                                          |
| Διάμετρος, εξωτερική :          | 6.8 mm ± 0.3 mm                                                                                                          |
| Δοκιμαστική τάση :              | 1200 V Vrms<br><br>wire/wire                                                                                             |
| Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας: | - 80 °C Fixed Installation                                                                                               |
| Κωδικοποίηση αγωγού :           | AWG 22:<br><br>brown (+12 V DC )<br><br>Black (circuit common)<br><br>AWG 26:<br><br>white (data -)<br><br>blue (data +) |
| Μήκος καλωδίου :                | 30 m                                                                                                                     |
| Μόνωση αντίστασης :             | ≥ 20 MΩ × km at 20 °C                                                                                                    |
| Ολική θωράκιση :                | Cu- netting, tinned                                                                                                      |
| Τάση κανονικής λειτουργίας :    | 250 V Vpp                                                                                                                |
| Υλικό :                         | Cable: Cu:<br><br>AWG 22 - 19×0.15 mm                                                                                    |

AWG 26 - 18×0.10 mm