



Κυψελίδα συνεχούς ροής, 1 cm x 1 cm, 450 µL, από γυαλί χαλαζία

Αρ. προϊόντος:

LZV510

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για εφαρμογές συνεχούς ροής σε συνδυασμό με μονάδες Sipper.

Προδιαγραφές

Μήκος οπτικής διαδρομής :

10 mm ορθογώνια

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1 pcs Κυψελίδα συνεχούς ροής, 450 µL, CH = 10 mm

Υλικό :

Γυαλί χαλαζία