



Σετ μονάδας Sipper SIP10 για το DR3900 με κυλινδρική κυψελίδα 1 ίντσας

Αρ. προϊόντος:

LQV157.99.10001

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

Μονάδα Sipper για εφαρμογές συνεχούς ροής με το φασματοφωτόμετρο DR3900. Κυλινδρική κυψελίδα με διπλό μήκος διαδρομής, 1 ίντσας/cm, καλώδιο USB και σωλήνωση αντλίας.

Προδιαγραφές

Rinsing volume:	25 mL το ελάχιστο
Απαίτηση Ισχύος (Voltage):	5 V
Βάρος :	0,5 kg
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Διεπαφή :	USB τύπου A
Εγγύηση :	24 μήνες
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	10 - 40 °C σε σχετική υγρασία 95% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Εύρος μήκους κύματος :	340 - 900 nm
Μήκος :	200 mm
Ρυθμός παροχής :	1 mL/s
Συμβατότητα κυψελίδας :	Κυψελίδα συνεχούς ροής διπλής οπτικής διαδρομής, πλαστική, 1 ίντσας/1 cm
Συνθήκες Αποθήκευσης:	-10 °C έως 60 °C
Τροφοδοτικό:	Καλώδιο USB
Ύψος :	με κυψελίδα (85 mm χωρίς κυψελίδα)