



Κιτ επαλήθευσης ULR, Stablcal, 100 mL

Αρ. προϊόντος:

2714600

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Το κιτ προτύπων για έλεγχο θολοτήτων χαμηλού εύρους περιλαμβάνει 100 mL από κάθε ένα από τα πρότυπα 0,10 NTU, 0,30 NTU, 0,50 NTU, 1,0 NTU, λάδι σιλικόνης και πανί λίπανσης, καθώς και οδηγίες.

Το κιτ επαλήθευσης Stablcal περιλαμβάνει τα εξής: Πρότυπα 0,10 NTU, 0,30 NTU, 0,50 NTU, 1,0 NTU (100 mL έκαστο), λάδι σιλικόνης και πανί λίπανσης, καθώς και οδηγίες. Μόνο για επαλήθευση. Δεν προορίζεται για βαθμονόμηση.

Ακριβή, προ-αναμεμειγμένα διαλύματα φορμαζίνης

Με τεχνολογία κατασκευής αποκλειστικής κυριότητας, η Hach παρασκευάζει τα πρότυπα διαλύματα Stablcal με ακριβείς συγκεντρώσεις σε ένα ευρύ φάσμα συγκεντρώσεων - παρέχοντας ακριβείς βαθμονομήσεις θολομέτρων.

Βασισμένο στα πρωτογενή πρότυπα διαλύματα φορμαζίνης

Τα σταθεροποιημένα πρότυπα φορμαζίνης Stablcal περιέχουν το ίδιο πολυμερές σκέδασης φωτός με τα κλασικά πρωτογενή πρότυπα διαλύματα φορμαζίνης για τη θολότητα - και έχουν ισοδύναμη απόδοση.

Η βελτιωμένη σταθερότητα εξοικονομεί χρόνο και κόπο

Μολονότι τα πρωτογενή πρότυπα διαλύματα φορμαζίνης μπορούν να παρασκευαστούν απευθείας στο εργαστήριο, η διαδικασία είναι κοπιαστική και χρονοβόρα - και τα αραιωμένα πρότυπα διαλύματα δεν είναι σταθερά. Το Stablcal είναι μια σταθεροποιημένη εκδοχή φορμαζίνης - παρέχει επαναλήψιμα αποτελέσματα, χωρίς τον χρόνο και τον κόπο που απαιτούν τα πρότυπα που παρασκευάζονται στο εργαστήριο.

Εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα

Η Hach ήταν η πρώτη εταιρεία που χρησιμοποίησε τη φορμαζίνη ως πρότυπο διάλυμα για τη θολότητα στη βιομηχανία πόσιμου νερού, πάνω από 40 χρόνια πριν. Τα πρότυπα διαλύματα Stablcal έχουν βασιστεί σε δεκαετίες εμπειρίας στη μέτρηση της θολότητας.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

σετ των 4

Συγκέντρωση :

0,1, 0,3, 0,5, 1,0 NTU

Υπόσημείωση :

*Μόνο για επαλήθευση. Δεν προορίζεται για βαθμονόμηση.