



Be Right™



Ammonia ISE combination electrode, fixed cable, BNC

Αρ. προϊόντος:

5192700

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Συνδυαστικό ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) αμμωνίας, με αναλώσιμη μεμβράνη, επαναπληρώσιμο ηλεκτρολύτη και σταθερό καλώδιο με βύσμα BNC. Το αισθητήριο παρέχεται με τρεις μεμβράνες αμμωνίας και διάλυμα πλήρωσης ηλεκτροδίου.

Ακριβές

Δεν χρειάζεστε μόνο μια απάντηση, αλλά τη σωστή απάντηση, και γρήγορα.

Οι βελτιστοποιημένοι αλγόριθμοι σταθεροποίησης στις πλατφόρμες των μετρητών της Hach εξαλείφουν

τις εικασίες του χειριστή και μειώνουν τις ανακριβείς μετρήσεις. Πολλά ηλεκτρόδια

λειτουργούν ειδικά για να παράσχουν ακριβή αποτελέσματα και την ταχύτερη

απόκριση, ακόμη και σε δύσκολα περιβάλλοντα.

Εύχρηστο

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αναζητάτε νέους τρόπους για να εξοικονομήσετε χρήματα

και πόρους. Παραλείψτε τη μελέτη πολύπλοκων εγχειριδίων χρήσης και αφιερώστε το χρόνο σας

στη μέτρηση, χάρη στον πρωτοποριακό σχεδιασμό μενού και τα απλά ηλεκτρολόγια της Hach

για πραγματικά διαισθητική λειτουργία.

Συμπαγές και ανθεκτικό

Βασιστείτε στα ανθεκτικά συστήματα μέτρησης της Hach που έχουν σχεδιαστεί να αντέχουν στις

δύσκολες συνθήκες δοκιμών σε εξωτερικούς χώρους και συχνή χρήση. Επιλέξτε μεταξύ των πιο ισχυρών βιομηχανικών αισθητηρίων

ή μη γυάλινων ηλεκτροδίων για ανθεκτικά, αδιάβροχα συστήματα

που παραδίδονται καθημερινά.

Ευέλικτο

Χρειάζεται να εκτελέσετε μετρήσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο; Η Hach προσφέρει αποδοτικότητα με

αξιόπιστα, υψηλής απόδοσης συστήματα που μεταφέρονται εύκολα μαζί σας από τον εργαστηριακό πάγκο

απευθείας στην τοποθεσία δοκιμών. Μετρήστε σήμερα τις παραμέτρους που χρειάζεστε

με τη διασφάλιση που μπορείτε να επεκτείνετε στο μέλλον.

Προδιαγραφές

Accuracy:	±0,02 mV ή 0,05%, όποιο είναι μεγαλύτερο (ανάλογα με την εφαρμογή)
Electrode junction :	Δακτύλιος από πορώδες PTFE
Απαιτείτε ISA:	4447169
Διάλυμα πλήρωσης :	4447226
Διάμετρος :	12 mm
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης αερίων
Εύρος θερμοκρασίας :	0 - 50 °C
Εύρος μέτρησης :	0,06 - 17.000 mg/L NH ₃
Θερμική αντίσταση :	-
Μήκος :	149 mm
Μήκος καλωδίου :	0.91 m
Τύπος αισθητηρίου :	Ανίχνευσης αερίων: γυάλινο με αναλώσιμη μεμβράνη ευαίσθητη στην NH ₃
Τύπος ηλεκτροδίων :	Συνδυαστικό εργαστηριακό ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE)
Υλικό :	Σώμα αισθητηρίου: ABS

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA) Powder Pillows, pk/100 (Item 4447169)
- Σετ μεμβρανών αμμωνιακών, συσκ./5 Κιτ αντικατάστασης μεμβρανών αμμωνίας, 5 τμχ. (Item 5192711)
- Διάλυμα πλήρωσης, ISENH3181, 0,1 M NH₄Cl, 50 mL (Item 4447226)