



Τεστ φωσφορικών (ορθο/ολικά) με φιαλίδια για το AP3800/ AP3900 multi

Αρ. προϊόντος:

APC348

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια Hach: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Συσκευασία χύδην.

Εύρος μέτρησης: 0,5-5,0 mg/L PO₄-P

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Επισήμως εγκεκριμένο για τις επιτρεπόμενες αποκλίσεις. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μετρήσεων

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

Απαιτείται χώνευση:	για τον ολικό φώσφορο (P)
Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	0.5 - 5.0 mg/L PO ₄ -P
Εύρος μέτρησης (2):	1,5 - 15 mg/L PO ₄
Κατηγορία:	APC
Όνομα μεθόδου :	ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
Παράμετρος :	Φωσφορικά
Περιγραφή :	Ορθο/ολικά φωσφορικά
Πρότυπη μέθοδος :	EN ISO 6878
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 °C - 25 °C