



A1100 O₂ sensor, ATEX, hastelloy, FFKM/FFPM O-rings, cap w/o grille; ATEX certified only when used with an ATEX 36xxEx instrument

Αρ. προϊόντος:

A110E-HKS

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Body Material:	Hastelloy
Ακρίβεια :	±1% of reading, or ± lower measurement range, whichever is greater
Βαθμός προστασίας:	IP68
Βάρος :	0,3 kg
Βρεχόμενα υλικά :	Stainless Steel 1.4404 (AISI 316L), surface finish: N5, Ra < 0.4 µm
	Membrane (see specification table).
	No O-rings are in contact with the sample.
Δείγμα: πίεση:	0 - 100 bar
Εγγύηση :	24 μήνες
Εύρος θερμοκρασίας :	-5 - 60 °C (23 - 140 °F), without grille, during measurement or -5 - 95 °C (23 - 203 °F), with grille
Εύρος μέτρησης :	Range at 25 °C 2935A-A: 10 ppb - 400 ppm or 20 Pa - 1,000 kPa 2952A-A: 1 ppb - 80 ppm or 5 Pa - 200 kPa 2956A-A: 0.1 ppb - 20 ppm or 0.25 Pa - 50 kPa 29552A-A: 2 ppb - 80 ppm or 5 Pa - 200 kPa
Θερμοκρασία περιβάλλοντος :	-5 - 100 °C (23 - 212 °F) (due to electrolyte, but sensor will not be damaged up to 200°C / 392°F) (mechanical)
Πιστοποιήσεις :	2004/108/EC - EN 61326-1
Ρυθμός παροχής :	Recommended flow rate in flow chamber 2935A-A : 25 mL/min 2952A-A : 50 mL/min

2956A-A : 180 mL/min

29552A-A : 50 mL/min

Τι περιέχει το καλάθι:

Sensor only.

Controller, sensor cable, flow-chamber or process connection must be ordered separately.

Υλικό :

O-Rings: FFKM/FFPM

Χρόνος απόκρισης :

2935A-A : 2,5 min

2952A-A : 38 s

2956A-A : 7,2 s

29552A-A : 90 s

Τι περιέχει το καλάθι

Sensor only. Controller, sensor cable, flow-chamber or process connection must be ordered separately.