



Orbisphere 3100 Βιομηχανικό κιτ, EU τροφοδοτικό, 6 mm

Αρ. προϊόντος:

DGK3100-MI1060

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Εμπιστοσύνη σε πραγματικά αποτελέσματα

Με ενσωματωμένη τεχνολογία φωταυγείας (LDO), ο αναλυτής εγγυάται την βελτιστοποίηση της διεργασίας και την παροχή υψηλής ακρίβειας μετρήσεων διαλυμένου οξυγόνου. Ιδανικό για χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τόσο στο εργαστήριο όσο και στην διεργασία μετρά διαλυμένο οξυγόνο σε επίπεδα ppb.

Ανθεκτικός σχεδιασμός για δύσκολες συνθήκες

Γρήγορος χρόνος απόκρισης και υψηλής ακρίβειας μετρήσεις

Πολύ μικρή ολίσθηση; απαιτείται βαθμονόμηση/συντήρηση μια φορά το χρόνο

Φιλικό μενού προς τον χειριστή με έγχρωμη οθόνη

Προδιαγραφές

Tube Connection:	6 mm
Ακρίβεια :	$\pm 0,8$ ppb ή ± 2 %
Αποθήκευση δεδομένων :	5700 μετρήσεις
Βάρος :	< 3,5 kg
Δείγμα: πίεση:	0 - 10 bar
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	200 mm x 170 mm x 190 mm
Διάστημα δείγματος :	5 - 60 s
Εγγύηση :	24 μήνες
Επικοινωνία :	Παρακολούθηση δεδομένων μέσω RS232
	Διαμόρφωση και μεταφορά δεδομένων μέσω USB
Επιλογές τροφοδοτικού:	EU Power Cord
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	-5 - 45 °C
Εύρος μέτρησης :	0 - 2000 ppb
Εφαρμογή:	Industrial
Θερμοκρασία Δείγματος:	-5 - 45 °C
Μονάδες μέτρησης:	ppb, ppm, wt %, mg/L, O ₂ %, mbar και περισσότερα
Οθόνη:	TFT colour 72 x 54 mm

Παράμετρος :	Oxygen
Πάχος τοιχώματος σωλήνα :	6 mm
Πιστοποιήσεις :	EU Οδηγία: Χαμηλή τάση 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC
	Πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας: EN61326:2006
	Πρότυπα ασφάλειας: IEC/UL/CSA 61010-1
Σύνδεση γραμμής δείγματος :	6 mm (¼")
Τι περιέχει το καλάθι:	Το κιτ περιλαμβάνει: όργανο, εξωτερικό τροφοδοτικό, βύσμα EU, 3m εσωτερικό σωλήνα, κίτ εργαλείων, εγχειρίδιο λειτουργίας.
Υλικό :	Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας, IP66 με πλευρές απο πολυκαρβονικό πολυμερές
Χαμηλό όριο ανίχνευσης :	0.6 ppb
Χρόνος απόκρισης :	< 15 s
Χρόνος ζωής μπαταρίας :	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία, ιόντων Λιθίου, 10 ώρες για συνεχή χρήση

Τι περιέχει το καλάθι

Το κιτ περιλαμβάνει: όργανο, εξωτερικό τροφοδοτικό, βύσμα EU, 3m εσωτερικό σωλήνα, κίτ εργαλείων, εγχειρίδιο λειτουργίας.