



HQ14D Digital Conductivity meter

Αρ. προϊόντος:

HQ14D.99.000000

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Προτεινόμενα στοιχεία αντικατάστασης:

- LEV015.98.1140A

Rugged portable meters for use in the field and plant.

Portable Conductivity meter. Basic instrument without electrodes.

The digital meter/electrode system combines reliability, flexibility and ease of use. Interchangeable Intellical electrodes are recognised automatically and store all relevant data. Rugged, nearly indestructible outdoor versions with multiple cable lengths enable measurements even at previously inaccessible locations.

Replaced by NEW HQ Series.

Outstanding reliability and simple handling

Versatile electrodes for all applications, e.g. wastewater, drinking water, process water

Reliable results from inaccessible measurement locations and over long distances

Full GLP data management

Προδιαγραφές

CDC βαθμονόμηση ηλεκτροδίου :

Demal (1D/ 0.1D/ 0.01D);

Molar (0.1M/ 0.01M/0.001M);

NaCl (0.05%; 25μS/cm; 1000μS/cm; 18mS/cm);

Standard sea water;

User defined

GLP χαρακτηριστικά :

Date; Time; Sample ID; Operator ID

Parameters:

Conductivity

NA

NA

PC data transfer software :

HQD Series Meter Data Transfer Utility

Printer:

Yes, Optional

Salinity resolution:

0,01 ppt

Sensor A:	NA
Sensors:	Sensor A: NA
	Sensor B: NA
	Sensor C:
Type of measurement:	Portable/Field Water Quality Applications
Ακρίβεια αγωγιμότητας :	± 0.5 % in (1μS/cm -200mS/cm) range
Ακρίβεια θερμοκρασίας :	± 0.3 °C
Ανάλυση TDS :	0.01 mg/L up - 0.1 g/L upon measuring range
Ανάλυση αγωγιμότητας :	0.01 μS/cm - 0.1 mS/cm upon selected measuring range
Αποθήκευση δεδομένων :	Automatic, GLP ISO compliant reading data stored with batteriescalibration details.
Αποθήκευση/μνήμη δεδομένων :	500 records/FIFO
Αποτέλεσμα εσωτερικής χωρητικότητας αποθήκευσης :	500 μετρήσεις
Βαθμός προστασίας θήκης μεταφοράς:	IP67
Βάρος :	0,323 kg without batteries
Γλώσσα διεπαφής χρήστη:	English, German, French, Italian, Spanish, Danish, Dutch, Polish, Portuguese, Turkish, Finnish, Czech, Russian.
Διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας :	0,1 °C
Διάστημα/ειδοποιήσεις/υπενθυμίσειςβαθμονόμησης :	Απενεργοποιημένη, επιλέξιμο από 2 ώρες έως 7 ημέρες
Διεπαφή λειτουργίας :	Soft Touch Keypad
Εγγύηση :	36 μήνες
Είσοδοι :	1
Λειτουργία AC και USB:	Optional
Λειτουργία κλειδώματος οθόνης :	Continuous / Auto-stabilization ("press to read") / At Interval
Μέθοδος μέτρησης :	Probe specific programmed method settings
Μεταφορά δεδομένων :	Download via USB connection to PC or flash memory device. Automatically transfer entire data log or as readings are taken. Power supply adapter required.
Μέτρηση TDS:	0 - 50,0 mg/L
Μέτρηση αγωγιμότητας :	0.01 μS/cm - 200.0 mS/cm
Μέτρηση αγωγιμότητας με σταθεροποίηση τιμής :	Yes
Μέτρηση αγωγιμότητας: Αντιστάθμιση θερμοκρασίας :	None; Linear; NaCl Non-Linear Natural Water.
Μέτρηση αλατότητας :	0 - 42 (ppt) (‰)
Μέτρηση ειδικής αντίστασης :	2,5 Ωcm - 49 MΩcm
Μέτρηση θερμοκρασίας :	°C or °F
Μήνυμα σφάλματος λειτουργίας :	Clear text error messages displayed
Μοντέλο :	HQ14D – EC/1 Channel
Οθόνη:	Detailed mode/Large mode
Οπισθοφωτισμός :	#
Όργανο :	Portable
Παράμετρος :	Conductivity/Total Dissolved Solid (TDS)/Salinity/Resistivity
Περιβαλλοντικές συνθήκες: θερμοκρασία :	0 - 60 °C (32 - 140 °F)
Περιβαλλοντικές συνθήκες: σχετική υγρασία :	90 % relative humidity (non-condensing)

Περιεχόμενο :	Meter Only
Περιλαμβάνονται τα αισθητήρια :	None
Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης:	CE.WEEE
Πρότυπα καθορισμένα από τον χειριστή :	Yes
Σετ,;	Όχι
Σκοπός προμήθειας :	Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.
Τι περιέχει το καλάθι:	Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.
Τύπος ηλεκτροδίων :	Intellical Standard Laboratory or Rugged Field
Τύπος οθόνης :	240 x 160 pixel LCD with batteriesbacklight illumination

Τι περιέχει το καλάθι

Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.