



Μονάδα Sipper SIP10 για το DR3900

Αρ. προϊόντος:

LQV157.99.00001

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

Μονάδα Sipper για εφαρμογές συνεχούς ροής. Βασικό όργανο χωρίς παρελκόμενα.

Προδιαγραφές

Rinsing volume:	25 mL το ελάχιστο
Απαίτηση Ισχύος (Voltage):	5 V
Βάρος :	0,5 kg
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Διεπαφή :	USB τύπου A
Εγγύηση :	24 μήνες
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	10 - 40 °C σε σχετική υγρασία 95% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Εύρος μήκους κύματος :	340 nm - 900 nm
Ρυθμός παροχής :	1 mL/s
Συνθήκες Αποθήκευσης:	-10 °C έως 60 °C
Τροφοδοτικό:	Καλώδιο USB