



LT200 Ξηρός θερμοαντιδραστήρας με δύο μπλοκ, διαστάσεων 6 x 13 mm και 4 x 20 mm ανά μπλοκ

Αρ. προϊόντος:

LTV082.99.51002

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θερμοαντιδραστήρας LT200 για τυπικές και ειδικές χωνεύσεις

Προγραμματισμένος εκ των προτέρων για όλες τις τυπικές χωνεύσεις και με δυνατότητα ελεύθερου προγραμματισμού για χωνεύσεις καθοριζόμενες από το χρήστη

2 θερμαντικά μπλοκ που ενεργοποιούνται ξεχωριστά με ξεχωριστά προστατευτικά καλύμματα, το κάθε μπλοκ με οπές διαστάσεων 6x13 mm και 4x20 mm

Φωτιζόμενη ψηφιακή οθόνη για εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου/θερμοκρασίας και καθοδήγηση χειριστή

3 προγραμματισμένοι εκ των προτέρων και 6 ελεύθερα προγραμματιζόμενοι χώροι αποθήκευσης

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας μεταξύ 37°C και 150°C σε βήματα του 1°C, ρυθμίσεις χρόνου μεταξύ 1 και 480 λεπτών

Μεγάλη ευελιξία

Εξαιρετική αναπαραγωγιμότητα

Απλός στη χρήση

Προδιαγραφές

User interface:	3 πλήκτρα αφής
Ανάλυση οθόνης :	5 x 7 Μήτρας κουκίδων
Απαιτήση Ισχύος (Voltage):	115/220 V AC
Αριθμός κυψελίδων :	8 x 20 mm διάμετρος
Βάρος :	2,8 kg
Γλώσσα διεπαφής χειριστή :	Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Πολωνικά
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Πολωνικά
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Εγγύηση :	24 μήνες
Έλεγχοι ασφαλείας :	CE, cTUVus
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	10 - 45 °C
Κύριες συνδέσεις :	50 - 60 Hz κλάση προστασίας I
Μεγ. Υγρασία λειτουργίας :	90 %

Μέγεθος οθόνης :	2 x 16 Χαρακτήρας
Προγράμματα θέρμανσης :	Προγραμματισμένος εκ των προτέρων για 40°C, 100°C, 148°C και με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ 37-150°C, 1-480 λεπτών.
Προγράμματα χειριστή :	6 ελεύθερη θερμοκρασία/χρόνος
Ρυθμός θέρμανσης :	Από 20 - 148 °C εντός 10 λεπτών
Σταθερότητα θερμοκρασίας :	± 1 °C σε συμμόρφωση με τις μεθόδους EN, ISO, EPA
Συνθήκες Αποθήκευσης:	-40 - 60 °C
Τύπος οθόνης :	Οθόνη LCD