



Μονάδα οθόνης SC1000

Αρ. προϊόντος:

LXV402.99.00001

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

A fully modular system consisting of a display module and one or more probe modules.

Όλοι οι αισθητήρες στο δίκτυο ελέγχονται μέσω της φορητής μονάδας οθόνης, η οποία χρειάζεται απλώς να τοποθετηθεί επάνω σε μια μονάδα αισθητήρα.

Η μεγάλη έγχρωμη οθόνη παρουσιάζει δεδομένα ή γραφήματα χρόνου/συγκέντρωσης από τέσσερις αισθητήρες ταυτόχρονα και η εναλλαγή σε άλλες οθόνες γίνεται με ένα άγγιγμα.

Με μια εύχρηστη οθόνη αφής και γραφικά οργανωμένα με σαφή τρόπο, η μονάδα οθόνης χαρακτηρίζεται από εξαιρετικές ιδιότητες χειρισμού.

Πιστοποιημένη απόδοση σύμφωνα με τον κανονισμό MCERTs

Το Prognosys είναι ένα προληπτικό διαγνωστικό σύστημα που επιτρέπει την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού σας, προειδοποιώντας σας για επικείμενα προβλήματα των οργάνων. Γνωρίζετε πλέον με βεβαιότητα αν οι αλλαγές στις μετρήσεις σας οφείλονται σε αλλαγές στο όργανο ή το νερό σας.

Προδιαγραφές

Αναλογικές έξοδοι:	Η τροφοδοσία γίνεται από τη μονάδα αισθητήρα LXV400.99.xxxxx
Απαίτηση Ισχύος (Hz):	50/60 Hz
Απαίτηση Ισχύος (Voltage):	12 V DC
Βάρος :	Περίπου 1,2 kg (ανάλογα με τη διαμόρφωση)
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	200 mm x 230 mm x 50 mm
Εγγύηση :	24 μήνες
Είσοδοι :	Up to 12 analogue 0-20 mA, maximum impedance 500 Ohms per probe module. Additional inputs are available with additional probe modules.
Έξοδος :	Up to 12 analogue 0/4-20 mA, maximum impedance 500 Ohms per probe module.
	Additional analogue outputs with additional probe modules. Optional digital communications via Modbus (RS485) and Profibus DP/V1.
Επικοινωνία :	Modbus (RS485): Advanced communications/networking with PLC or SCADA system directly from analyser
	Profibus DP/V1 (certified)

	GSM/GPRS Quad-band cellular module (FCC and IC approved, EU and US only)
	Ethernet service port, RJ45, 10 MB/s
Επιλογή GSM :	Χωρίς μονάδα GSM
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	-20 - 55 °C / 0 - 95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Κατάταξη περιβλήματος :	IP65
Οθόνη:	QVGA, 320 x 240 pixel, 256 χρώματα, οθόνη αφής
Περιοχή εμφάνισης οθόνης :	111,4 mm x 83,5 mm
Πιστοποιήσεις :	European Certifications:
	CE per 73/23/EEC and 89/336/EEC
	TUV-GS to EN 61010-1
	EN 61326 Amd's 1 & 2
Πιστοποιητικά ηλεκτρικών :	CE 2006/95/EC, EMV 2004/108/EC, TUV-GS EN61010-1, DIN EN 61326, Αρ. αναγνώρισης FCC QIPMC56, CETECOM ICT M352023P
Ρελέ:	Η τροφοδοσία γίνεται από τη μονάδα αισθητήρα LXV400.99.xxxxxx
Συναγερμός :	Low alarm point, low alarm point deadband, high alarm point, high alarm point deadband, off delay, and on delay
Συνθήκες Αποθήκευσης:	-20 έως 70 °C / 0 έως 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Τι περιέχει το καλάθι:	Display module with communication (as appropriate), basic user module
Τρόπος στήριξης :	Επιφάνεια, πίνακας και σωλήνας (οριζόντιος και κάθετος) με προαιρετική θωράκιση από τον ήλιο
Υλικό :	Πολυανθρακικό υλικό

Τι περιέχει το καλάθι

Display module with communication (as appropriate), basic user module