



Ψηφιακός αισθητήρας pH 1200-S sc για ελεγκτή SC

Αρ. προϊόντος:

LXV426.99.10001

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

1200-S sc: συνδυασμένο ψηφιακό ηλεκτρόδιο για pH

Αισθητήρας βύθισης για υγρά απόβλητα με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα AD και ανταλλακτικό συνδυασμένο ηλεκτρόδιο pH, με καλώδιο 10 m

Το όργανο αυτό συνδέεται με το Claros, το καινοτόμο σύστημα Water Intelligence System της Hach, παρέχοντας σας τη δυνατότητα απρόσκοπτης σύνδεσης και διαχείρισης οργάνων, δεδομένων και διεργασιών – οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα δεδομένα σας και αυξημένη αποδοτικότητα στις λειτουργίες σας. Για να ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό του Claros, επιμείνετε στην προμήθεια οργάνων με ενεργοποιημένο το Claros.

Συνδυασμένο ηλεκτρόδιο υψηλής ποιότητας

Ηλεκτρόδιο με διάτρητη μεμβράνη και

ηλεκτρολύτη τύπου gel

Ελάχιστη συντήρηση από το χρήστη

Σύνδεση και άμεση λειτουργία με ελεγκτές SC

Προδιαγραφές

Region:	EU
Αισθητήριο θερμοκρασίας :	PT100
Ακρίβεια :	±0,2 °C
Βάρος :	< 1 kg
Βρεχόμενα υλικά :	Ανοξείδωτος χάλυβας, πολυουρεθάνη, PPS
Διάμετρος :	42 mm
Εγγύηση :	24 μήνες
Επαναληψιμότητα :	± 0,5 %
Επικοινωνία :	MODBUS
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	-5 - 50 °C
Εύρος μέτρησης :	pH 0 - 14
Εύρος πίεσης :	2 bar
Κατάταξη περιβλήματος :	IP68

Μέθοδος βαθμονόμησης :	Πρότυπο ρυθμιστικό διάλυμα ενός ή δύο σημείων (αυτόματο), Συγκριτική μέτρηση ενός ή δύο σημείων
Μήκος :	504 mm
Μήκος καλωδίου :	Ενσύρματη σύνδεση 10 m, πολυουρεθάνη
Παράμετρος :	pH
Παροχή :	Μέγ. 4 m/s
Συνθήκες Αποθήκευσης:	-20 - 60 °C
Τρόπος στήριξης :	Εμβυθισμένος σωλήνας, αλυσίδα
Υλικό :	Σώμα αισθητήρα: Ανοξείδωτος χάλυβας Καλώδιο αισθητήρα: Πολυουρεθάνη Άλλο: PPS
Χρόνος απόκρισης T90:	< Μέτρηση pH σε 15 δευτ.

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Μονάδα αισθητήρα SC1000 για 4 αισθητήρες, 4 έξοδοι 4-20 mA, ρελέ, 110-240 V AC, καλώδιο EE (Item LXV400.99.2R121)
- Μονάδα οθόνης SC1000 (Item LXV402.99.00001)
- Ελεγκτής SC4500, Prognosys, 5 έξοδοι mA, 2 ψηφιακοί αισθητήρες, 100 - 240 VAC, χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας (Item LXV525.99A11551)
- Ελεγκτής SC4500, με δυνατότητα Claros, 5 έξοδοι mA, 2 ψηφιακοί αισθητήρες, 100 - 240 VAC, χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας (Item LXV525.99AA1551)
- Ελεγκτής SC4500, με δυνατότητα Claros, 5 έξοδοι mA, 2 ψηφιακοί αισθητήρες, 100 - 240 VAC, φς ευρωπαϊκού τύπου (Item LXV525.99CA1551)
- Ελεγκτής SC4500, Prognosys, 5x Έξοδοι mA, 1 ψηφιακός αισθητήρας, 100 - 240 VAC, χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας (Item LXV525.99A11501)
- Ελεγκτής SC4500, Prognosys, 5x Έξοδοι mA, 2 ψηφιακοί αισθητήρες, 24 VDC, χωρίς φς (Item LXV525.99Z11551)