



1200-S sc Digital ORP sensor for SC controller

Αρ. προϊόντος:

LXV426.99.20001

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

1200-S sc: combined digital electrode for Redox

Immersion probe for wastewater with integrated AD electronics and exchangeable pH combination electrode, with 10 m cable

This instrument connects to Claros, Hach's innovative Water Intelligence System, enabling you to seamlessly connect and manage instruments, data, and process – anywhere, anytime. The result is greater confidence in your data and improved efficiency in your operations. To unlock the full potential of Claros, insist on Claros Enabled instruments.

High-quality combined electrode

Electrode with perforated membrane and gel

electrolyte

Low user maintenance

Plug and play with SC controllers

Προδιαγραφές

Αισθητήριο θερμοκρασίας :	PT100
Ακρίβεια :	± 0,2 °C
Βάρος :	< 1 kg
Βρεχόμενα υλικά :	Stainless steel, Polyurethane, PPS, Glass/Platinum
Διάμετρος :	42 mm
Εγγύηση :	24 μήνες
Επαναληψιμότητα :	± 0.5 %
Επικοινωνία :	MODBUS
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	-5 - 50 °C
Εύρος μέτρησης :	-1500 - 1500 mV
Εύρος πίεσης :	2 bar
Κατάταξη περιβλήματος :	IP68
Μέθοδος βαθμονόμησης :	One point, standard buffer solution (automatic), one point, comparative measurement

Μήκος :	504 mm
Μήκος καλωδίου :	10 m hard wired, polyurethane
Παράμετρος :	ORP
Παροχή :	Max. 4 m/s
Συνθήκες Αποθήκευσης:	-20 °C - 60 °C
Τρόπος στήριξης :	Immersed pipe, chain
Υλικό :	Sensor Body: Stainless steel
	Sensor Cable: Polyurethane
	Other: PPS, Glass/Platinum
Χρόνος απόκρισης T90:	< 2 min temperature

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Μονάδα αισθητήρα SC1000 για 4 αισθητήρες, 4 έξοδοι 4-20 mA, ρελέ, 110-240 V AC, καλώδιο EE (Item LXV400.99.2R121)
- Μονάδα οθόνης SC1000 (Item LXV402.99.00001)
- Ελεγκτής SC4500, Prognosys, 5 έξοδοι mA, 2 ψηφιακοί αισθητήρες, 100 - 240 VAC, χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας (Item LXV525.99A11551)
- Ελεγκτής SC4500, με δυνατότητα Claros, 5 έξοδοι mA, 2 ψηφιακοί αισθητήρες, 100 - 240 VAC, χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας (Item LXV525.99AA1551)
- Ελεγκτής SC4500, με δυνατότητα Claros, 5 έξοδοι mA, 2 ψηφιακοί αισθητήρες, 100 - 240 VAC, φως ευρωπαϊκού τύπου (Item LXV525.99CA1551)
- Ελεγκτής SC4500, Prognosys, 5x Έξοδοι mA, 1 ψηφιακός αισθητήρας, 100 - 240 VAC, χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας (Item LXV525.99A11501)
- Ελεγκτής SC4500, Prognosys, 5x Έξοδοι mA, 2 ψηφιακοί αισθητήρες, 24 VDC, χωρίς φως (Item LXV525.99Z11551)