



8350 Συνδυαστικό αισθητήριο pH, 3/4, αναλογικό, για δείγματα με φθόριο

Αρ. προϊόντος:

08350=C=0004

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

Με σώμα από PPS, καλώδιο 10 m και εμβαπτιζόμενη ράβδο γείωσης. T_{max} 110 °C.

Μεγάλο εύρος τιμών μέτρησης: pH 0 έως 14

Μικρός χρόνος απόκρισης για ακριβή αντιστάθμιση της θερμοκρασίας (ενσωματωμένο Pt100)

Βελτιστοποιημένη διάρκεια ζωής: υψηλή αντοχή στη δηλητηρίαση χάρη στη διπλή ένωση

Σώμα και υλικά επαφής ανθεκτικά στα χημικά, γυάλινο βολβό με προστασία κατά των κρούσεων.

Δεν χρειάζεται συντήρηση: Συνδυαστικό ηλεκτρόδιο τύπου gel

Προδιαγραφές

Special notes:	Αισθητήριο θερμοκρασίας σε επαφή με το μέσο
Αισθητήριο θερμοκρασίας :	PT100
Ακρίβεια :	0,05 pH στους 25 °C
Διάφραγμα :	Επίπεδη ένωση από PTFE
Εγγύηση :	6 μήνες
Ειδικές σημειώσεις :	Εμβαπτιζόμενη ράβδος γείωσης
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	Temperature Maximum: 110 °C (230 °F)
Εύρος μέτρησης :	0 - 14 pH, ± 0.05 pH
Εύρος πίεσης :	10 bar στους 25 °C
Εφαρμογή:	High temperature
ηλεκτροδίων αναφοράς :	None
Ηλεκτρολύτης :	KNO ₃ και KCl
Μήκος :	150 mm
Μήκος καλωδίου :	10 m
Ολίσθηση:	< 2 mV/week μη αθροιστικά
Σπείρωμα αισθητηρίου:	0,75 " Σπείρωμα NPT και στα δύο άκρα του αισθητηρίου
Σύνδεσμος :	Fixed cable
Τι περιέχει το καλάθι:	8350 pH sensor with protective cap, user manual
Υλικό :	Γυαλί

Τι περιέχει το καλάθι

8350 pH sensor with protective cap, user manual