



Αντλία, κενό, χειροκίνητη

Αρ. προϊόντος:

1428300

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Αυτή η μονάδα είναι ιδανική για χρήση στο πεδίο και εξαιρετικά άνετη για χρήση σε εργαστήριο. Ο ρυθμός άντλησης είναι 15 cc (0,50 oz) ανά διαδρομή. Ολόκληρη η μονάδα είναι ανθεκτική στη διάβρωση, σφραγισμένη και αυτολιπαινόμενη. Το ακροφύσιο ταιριάζει με τυπικούς σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου 6 mm (1/4"). Παρέχεται με διαφανή πλαστικό σωλήνα 61 cm (2'). Επιλέξτε με ή χωρίς μετρητή κενού.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1 έκαστη