



Διάλυμα ORP 600 mV, 3,5 L

Αρ. προϊόντος: 25M2A1002-123
EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Διάλυμα αναφοράς ORP που χρησιμοποιείται για βαθμονόμηση αισθητήρα ORP (σε επανασφραγιζόμενη πλαστική φιάλη).

Προδιαγραφές

Εύρος μέτρησης :	600 mV
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	3.5 L
Όργανο :	Digital Differential ORP
Παράμετρος :	ORP