



Σύστημα διήθησης EZ9120 βαρέος τύπου για εφαρμογές ιλύος, μέγεθος πόρων 1000 μm, 1 ροή

Αρ. προϊόντος:

EZ9120.XX350031

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικά συστήματα διήθησης με αυτόματο καθαρισμό για δείγματα που αποτελούν προϊόν χώνευσης - συμβατά με όλους τους αναλυτές EZ Series συνεχούς μέτρησης

Πληροφορίες για τους αναλυτές EZ9100 Series

Η επιτυχής εφαρμογή αναλυτών συνεχούς μέτρησης σε στρατηγικές ελέγχου διεργασιών δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς αυτόματων συστημάτων δειγματοληψίας και προρρύθμισης δείγματος. Οι αναλυτές EZ9100 Series είναι το αποτέλεσμα πολλών ετών εμπειρίας στον συνδυασμό αναλυτών με μονάδες διήθησης.

Απλοποιημένη λειτουργία μέσω αυτόματου καθαρισμού

Όλα τα συστήματα προρρύθμισης είναι σχεδιασμένα για πλήρως αυτόματη λειτουργία και απαιτούν σχεδόν μηδενική ανθρώπινη παρέμβαση. Μια ενέργεια αντιρροής με αέρα οργάνου είναι ενσωματωμένη σε όλα τα συστήματα. Αυτή η θεμελιώδης σχεδιαστική αρχή επιτρέπει δειγματοληψία χωρίς προβλήματα ενώ συμβάλλει επίσης στην αύξηση του χρόνου λειτουργίας.

Οι αναλυτές EZ9120 είναι ένα σύστημα διήθησης που αναπτύχθηκε προκειμένου δείγματα χωρίς στερεά από επιβαρυμένα υγρά να καθίστανται διαθέσιμα για ανάλυση συνεχούς μέτρησης. Δεν διαθέτουν περίπλοκη κατασκευή και μπορούν να χειρίζονται τις δύσκολες ιδιότητες των υγρών αποβλήτων που είναι επιβαρυμένα με υψηλά επίπεδα αδιάλυτων στοιχείων:

- Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα διήθησης δείγματος με διάφορα μεγέθη πόρων
- Πνευματικές ένσφαιρες βαλβίδες μεγάλης διαμέτρου για το δείγμα και την αποστράγγιση
- Αυτόματος καθαρισμός μέσω αέρα οργάνου που ελέγχεται από σωληνοειδές
- Ο ρυθμιστής στατικής πίεσης εξασφαλίζει σταθερό, άμεσα διαθέσιμο επίπεδο δείγματος σε ατμοσφαιρική πίεση
- Συχνότητα καθαρισμού που ελέγχεται μέσω PLC ή αναλυτή

Προδιαγραφές

Cleaning:	Αυτόματη αντιρροή μέσω αέρα οργάνου που ελέγχεται από σωληνοειδές
Earth connection:	Στεγνώστε και καθαρίστε τον πόλο γείωσης με χαμηλή σύνθετη αντίσταση (< 1 Ohm) χρησιμοποιώντας καλώδιο γείωσης > 2,5 mm ²
Instrument air:	Ξηρό και χωρίς έλαια σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISA-S7.0.01-1996 περί αέρα οργάνου
Required fast loop:	2 m/s

Size:	1000 μm
Αποστράγγιση :	Δείγμα υπερχείλισης Διάμετρος=50 mm, Ρυθμιστής στατικής πίεσης υπερχείλισης με εξωτερική διάμετρο 3/8"
Αριθμ. Ροών δείγματος :	1 ροή
	Προαιρετικά:
	1 έως 8 ροές
Βαθμός προστασίας:	IP55
Βάρος :	18 kg
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	1150 mm x 750 mm x 200 mm
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Βαρέος τύπου (Ιλύς)
Ειδικές σημειώσεις :	Βαλβίδα αντίστροφης έκπλυσης ελεγχόμενη από τον αναλυτή
Θερμοκρασία Δείγματος:	Μέγ. 65 °C
Μέγεθος πόρου :	1000 μm
	Προαιρετικά:
	2000 μm
τροφοδοσία :	24 VDC, με τροφοδοσία από τον αναλυτή
Υλικό :	Φίλτρο: SS 316L
	Σωλήνωση: PVC
	Μη αυτόματες ένσφαιρες βαλβίδες:PVC
	Σωλήνας: Norprene, PFA, PE
	Πίνακας: ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες Trespa