



Εξωτερική μονάδα αραίωσης EZ9750, μέγ. 50x αραίωση, κύρια μονάδα για 2 αναλυτές

Αρ. προϊόντος:

EZ9750.XX101202

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Πρακτική και ακριβής αραίωση δείγματος έως και 1/250 - συμβατό με αναλυτές συνεχούς μέτρησης EZ Series

Πληροφορίες για τους αναλυτές EZ9000

Η επιτυχής εφαρμογή αναλυτών συνεχούς μέτρησης σε στρατηγικές ελέγχου διεργασιών δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς αυτόματων συστημάτων δειγματοληψίας και προρρυθμισμού δείγματος. Οι αναλυτές EZ9000 Series είναι το αποτέλεσμα πολλών ετών εμπειρίας στη διήθηση, την αραίωση και την καθίζηση.

Οι αναλυτές EZ9750 είναι μια εξωτερική μονάδα αραίωσης, σχεδιασμένη για αραίωση δείγματος σε εφαρμογές ανάλυσης νερού, όπου οι συγκεντρώσεις της προς ανάλυση ουσίας είναι τόσο υψηλές, ώστε οι ενδείξεις απορρόφησης θα κυμαίνονταν εκτός εύρους, ενώ κάθε εσωτερική αραίωση δείγματος δεν θα επαρκούσε για να καλύψει το μεγάλο εύρος μέτρησης. Η μονάδα συνδυάζει μια σειρά από εύχρηστες λειτουργίες:

- Σύστημα ασυνεχούς αραίωσης δείγματος για εξωτερική αραίωση έως και 1/250
- Αξιοπίστη εναλλακτική λύση για την εσωτερική αραίωση δείγματος μέσω μικροαντλίας ή διανομέα
- Αραίωση με απιονισμένο νερό
- Πίνακας υπολογιστή πλήρως ελεγχόμενος από τον αναλυτή

Προδιαγραφές

Cleaning:	Αυτόματο, με ελευθερία προγραμματισμού συχνότητας
Earth connection:	Στεγνώστε και καθαρίστε τον πόλο γείωσης με χαμηλή σύνθετη αντίσταση (< 1 Ohm) χρησιμοποιώντας καλώδιο γείωσης > 2,5 mm ²
Instrument air:	Ξηρό και χωρίς έλαια σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISA-S7.0.01-1996 περί αέρα οργάνου
Required fast loop:	100 - 300 mL/min
Size:	μέγ. 50x αραίωση
Αποστράγγιση :	Σωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 1/4"
Βαθμός προστασίας:	IP55
Βάρος :	25 kg
Διάλυση:	Μέγ. 50x αραίωση

Προαιρετικά:

Μέγ. 100x

Μέγ.150x

Μέγ. 200x

Μέγ. 250x

Διαστάσεις (ΥxΠxB):

690 mm x 465 mm x 330 mm

Εγγύηση :

24 μήνες

Ειδικά χαρακτηριστικά :

Αραίωση - Μαύρο κουτί με οθόνη

Θερμοκρασία Δείγματος:

Μέγ. 65 °C

τροφοδοσία :

100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Μέγ. κατανάλωση ισχύος: 120 VA

Υλικό :

Θάλαμος: PVC

Δοχείο αραίωσης: βοριοπυριτικό γυαλί

Σωλήνας: Norprene, PFA, PE