



Χρωματόμετρο Pocket DR300, Χλώριο, Ελεύθερο + Ολικό, με κουτί

Αρ. προϊόντος:

LPV445.99.00110

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Η επόμενη γενιά φορητών οργάνων

Μειώστε την ταλαιπωρία σχετικά με τη συλλογή δεδομένων, εξαλείψτε τυχόν σφάλματα μεταγραφής και εξασφαλίστε ισχυρότερη ιχνηλασιμότητα συμμόρφωσης.

Το DR300 διατηρεί την αξιοπιστία του χρωματόμετρου Pocket, ενώ παρέχει υπερσύγχρονη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων και σύνδεσης στο Claros*.

Βασικά πλεονεκτήματα:

- Φορητό φωτόμετρο μίας παραμέτρου που μεταφέρεται παντού
- Λειτουργία μπαταρίας για έως και 5.000 δοκιμές
- Ανθεκτικός, αδιάβροχος σχεδιασμός (IP67)
- Απλός, εύχρηστος σχεδιασμός

Παρέχεται με:

- Ανθεκτικό βαλιτσάκι μεταφοράς (4660200)
- Περιλαμβάνει μπαταρίες
- Φιαλίδια δείγματος (2427606)
- Εγχειρίδιο

Λάβετε υπόψη ότι τα αντιδραστήρια δεν περιλαμβάνονται στο kit και πρέπει να αγοράζονται ξεχωριστά.

Η συνδεσιμότητα με το *Claros είναι επί του παρόντος διαθέσιμη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρώπη.

Αξιοπιστία

Από το 1993, η Hach συνεχίζει να παρέχει υψηλής ποιότητας χημικά και χρωματομετρικά όργανα, προσφέροντας αξιόπιστες μετρήσεις ακριβείας.

Απλή λειτουργία

Απλή, εύχρηστη λειτουργία που μειώνει πιθανά σφάλματα από μη αυτόματη χρήση, εξασφαλίζοντας έγκυρη μέτρηση δεδομένων που μπορείτε πάντα να εμπιστευέστε. Η μεγαλύτερη οθόνη με βελτιωμένο οπισθοφωτισμό διευκολύνει την ανάγνωση των μετρήσεων σε οποιεσδήποτε συνθήκες περισσότερο από ποτέ.

Ανθεκτικό
Ο ανθεκτικός, αδιάβροχος (IP67) σχεδιασμός αντέχει οποιεσδήποτε συνθήκες στο πεδίο (πτώσεις, ακραίες θερμοκρασίες, βροχή και ρύποι).

Προδιαγραφές

Region:	EU
Ανιχνευτής :	Φωτοδίοδος από πυρίτιο
Απορρόφηση:	0 - 2,5 mAbs
Βάρος :	0,25 kg
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Εγγύηση :	24 μήνες
Ειδικά χαρακτηριστικά :	με κουτί
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂ ; 0,1 - 8,0 mg/L Cl ₂
Ηλεκτρική τροφοδοσία:	Τέσσερις αλκαλικές μπαταρίες AAA, διάρκεια ζωής κατά προσέγγιση 5.000 δοκιμές
Καταγραφή δεδομένων :	Τελευταίες 50 μετρήσεις
Κατάταξη περιβλήματος :	IP67, αδιάβροχο σε 1m για 30 min.
Μέθοδος μέτρησης :	DPD
Μήκος κύματος :	528 ±2 nm
Οθόνη:	LCD με οπισθοφωτισμό
Παράμετρος :	Χλώριο, Ελεύθερο + Ολικό
Πηγή λυχνίας :	Δίοδος εκπομπής φωτός (LED)
Συμβατότητα κυψελίδας δείγματος :	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Συνθήκες λειτουργίας :	0 - 50 °C; 0 - 90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Τι περιέχει το καλάθι:	Κάθε χρωματόμετρο Pocket DR300 διατίθεται ως κιτ έτοιμο για χρήση σε ανθεκτικό βαλιτσάκι μεταφοράς (4660200) και συμπεριλαμβάνει μπαταρίες, κυψελίδες δείγματος (2427606) και ένα έντυπο εγχειρίδιο. Τα αντιδραστήρια πρέπει να αγοράζονται ξεχωριστά.
Φασματικό εύρος ζώνης :	Εύρος ζώνης φίλτρου 15 nm

Τι περιέχει το καλάθι

Κάθε χρωματόμετρο Pocket DR300 διατίθεται ως κιτ έτοιμο για χρήση σε ανθεκτικό βαλιτσάκι μεταφοράς (4660200) και συμπεριλαμβάνει μπαταρίες, κυψελίδες δείγματος (2427606) και ένα έντυπο εγχειρίδιο. Τα αντιδραστήρια πρέπει να αγοράζονται ξεχωριστά.