



Χρωματόμετρο Pocket DR300, 500 nm, με κουτί

Αρ. προϊόντος:

LPV445.99.50110

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Αποδεδειγμένο παρελθόν. Ακριβές και γρήγορο.

Το DR300 διατηρεί την κληρονομιά αξιοπιστίας του χρωματόμετρου Pocket της Hach με έναν πιο φιλικό προς τον χρήστη σχεδιασμό.

Σημειώστε ότι τα αντιδραστήρια δεν περιλαμβάνονται στο κιτ και πρέπει να αγοράζονται ξεχωριστά.

Αξιοπιστία

Από το 1993, η Hach συνεχίζει να παρέχει υψηλής ποιότητας χημικά και χρωματομετρικά όργανα, προσφέροντας αξιόπιστες μετρήσεις ακριβείας.

Απλή λειτουργία

Απλή, εύχρηστη λειτουργία που μειώνει πιθανά σφάλματα από μη αυτόματη χρήση, εξασφαλίζοντας έγκυρη μέτρηση δεδομένων που μπορείτε πάντα να εμπιστευέστε. Η μεγαλύτερη οθόνη με βελτιωμένο οπισθοφωτισμό διευκολύνει την ανάγνωση των μετρήσεων σε οποιεσδήποτε συνθήκες περισσότερο από ποτέ.

Ανθεκτικό

Ο ανθεκτικός, αδιάβροχος (IP67) σχεδιασμός αντέχει οποιεσδήποτε συνθήκες στο πεδίο (πτώσεις, ακραίες θερμοκρασίες, βροχή και ρύποι).

Προδιαγραφές

Ανιχνευτής :	Φωτοδίοδος από πυρίτιο
Απορρόφηση:	0 - 2,5 mAbs
Βάρος :	0,25 kg
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Εγγύηση :	24 μήνες
Ειδικά χαρακτηριστικά :	με κουτί
Ηλεκτρική τροφοδοσία:	Τέσσερις αλκαλικές μπαταρίες AAA, διάρκεια ζωής κατά προσέγγιση 5.000 δοκιμές
Καταγραφή δεδομένων :	Τελευταίες 50 μετρήσεις
Κατάταξη περιβλήματος :	IP67, αδιάβροχο σε 1m για 30 min.
Μήκος κύματος :	500 ±2 nm
Οθόνη:	LCD με οπισθοφωτισμό
Πηγή λυχνίας :	Δίοδος εκπομπής φωτός (LED)
Συμβατότητα κυψελίδας δείγματος :	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Συνθήκες λειτουργίας :	0 - 50 °C; 0 - 90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)

Τι περιέχει το καλάθι:	Κάθε χρωματόμετρο Pocket DR300 διατίθεται ως κιτ έτοιμο για χρήση σε ανθεκτικό βαλιτσάκι μεταφοράς (4660200) και συμπεριλαμβάνει μπαταρίες, κυψελίδες δείγματος (2427606) και ένα έντυπο εγχειρίδιο. Τα αντιδραστήρια πρέπει να αγοράζονται ξεχωριστά.
Φασματικό εύρος ζώνης :	Εύρος ζώνης φίλτρου 15 nm

Τι περιέχει το καλάθι

Κάθε χρωματόμετρο Pocket DR300 διατίθεται ως κιτ έτοιμο για χρήση σε ανθεκτικό βαλιτσάκι μεταφοράς (4660200) και συμπεριλαμβάνει μπαταρίες, κυψελίδες δείγματος (2427606) και ένα έντυπο εγχειρίδιο. Τα αντιδραστήρια πρέπει να αγοράζονται ξεχωριστά.