



SC4200c Σύνδεσμος Claros, εξωτερικό κουτί για Wi-Fi/κινητή τηλεφωνία, με βύσμα, για 1 ψηφιακό αισθητήριο

Αρ. προϊόντος:

LXV524.99.140A0

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

Βελτιώστε τον ελεγκτή σας με πρόσβαση από απόσταση

Συνδέστε τον υπάρχοντα ελεγκτή Hach SC200 ή SC1000 της Hach για απομακρυσμένη πρόσβαση σε online δεδομένα συστήματος οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

Διασφαλίστε την ακρίβεια των οργάνων

Οι οδηγίες βήμα προς βήμα σε κάθε συνδεδεμένη συσκευή διασφαλίζουν ότι οι χειριστές εκτελούν τις εργασίες συντήρησης σωστά, απλοποιούν την εκπαίδευση, ελαχιστοποιούν το χρόνο εκτός λειτουργίας και εξασφαλίζουν την ακριβή απόδοση του οργάνου.

Απομακρυσμένη παρακολούθηση

Καταγράψτε συνεχώς τη λειτουργία της μονάδας και της διεργασίας σας με συνεχή απομακρυσμένη πρόσβαση στις μετρήσεις και τα όργανά σας.

Συντήρηση ανάλογα με τις συνθήκες

Το λογισμικό προληπτικής διάγνωσης παρακολουθεί συνεχώς την εύρυθμη λειτουργία των οργάνων σας, με στόχο τη βελτιστοποίηση του χρονοδιαγράμματος συντήρησης δίνοντας προτεραιότητα στις πραγματικές σας ανάγκες.

Προδιαγραφές

Cellular:	External Box for Wi-Fi/Cellular
Plug:	Yes
Relay: Operational mode:	Κύρια ή δευτερεύουσα μέτρηση, υπολογιζόμενη τιμή (μόνο σε λειτουργία δύο καναλιών) ή χρονόμετρο
Αναλογικές έξοδοι:	Γραμμικός, PID
Άνοιγμα αγωγού :	Αγωγός με σπείρωμα NPT ½"
Απαίτηση Ισχύος (Hz):	50/60 Hz
Απαίτηση Ισχύος (Voltage):	100 - 240 V AC
Βαθμός μόλυνσης :	2
Βαθμός προστασίας:	I, σύνδεση σε προστατευτική γείωση
Βάρος :	1,7 kg (μόνο ελεγκτής, χωρίς μονάδες)
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά
Διαστάσεις:	½ DIN - 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 in.)
Δυνατότητες επικοινωνίας :	Profibus DPV1 card
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	Έκδοση LAN: -20 - 60 °C

	Έκδοση για κινητές συσκευές: -20 - 55 °C
Θύρα USB:	Χρησιμοποιείται για λήψη δεδομένων και μεταφόρτωση λογισμικού. Ο ελεγκτής καταγράφει περίπου 20.000 σημεία δεδομένων για κάθε συνδεδεμένο αισθητήριο.
Κατάταξη περιβλήματος :	Μεταλλικό περίβλημα NEMA 4X / IP66 με ανθεκτικό στη διάβρωση φινίρισμα
Κατηγορία εγκατάστασης:	Κατηγορία II
Μετρήσεις :	Μία σύνδεση στον ελεγκτή SC
Οθόνη:	Καμία
Περιγραφή :	Ελεγκτής ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή και με καθοδηγούμενο μενού που συνδέεται σε ελεγκτή SC200 ή SC1000
Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης:	Εγκεκριμένο κατά CE (με όλους τους τύπους αισθητηρίων). Πιστοποιημένο για χρήση σε χώρους γενικής χρήσης κατά τα πρότυπα ασφαλείας UL και CSA από την ETL (με όλους τους τύπους αισθητηρίων).
	Ορισμένα μοντέλα που τροφοδοτούνται με εναλλασσόμενο ρεύμα παρατίθενται για χρήση σε θέσεις γενικής ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας UL και CSA από το Underwriters Laboratories (με όλους τους τύπους αισθητηρίων).
Ρελέ:	Υψηλή τάση:
	Δύο ρελέ (SPDT)
	Μέγιστη τάση μεταγωγής: 250 VAC
	Μέγιστη ένταση ρεύματος μεταγωγής: 5 A (φορτίο μόνο με αντίσταση)
	Μέγιστη ισχύς μεταγωγής: 1250 VA, 125 W (φορτίο μόνο με αντίσταση)
	Διατομή καλωδίου: 0,75 έως 2,5 mm ² (18 έως 12 AWG)
	Χαμηλή τάση:
	Τέσσερα ρελέ σε κάθε μονάδα ρελέ χαμηλής τάσης
Συμβατές τεχνολογίες δικτύου:	GSM 3G/4G (π.χ. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone κ.λπ.)
	Εξωτερικό CDMA (π.χ. Verizon)
Συμβατότητα οργάνου :	Αμμωνιακά: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc
	Νιτρικά: Nitratax sc, N-ISE sc, Nitratax clear/eco/plus sc
	Φωσφορικά: Phosphax sc, Phosphax sc LR
	Οργανικά στοιχεία: Uvas sc
	pH/ORP: pHd sc, 1200-S sc, 8362sc
	Αγωγιμότητα: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc
	Όζον: 9185sc
	Διαλυμένο οξυγόνο: LDO 2 sc
	Χλώριο: CL10sc, CL17sc, 9184sc
	Διοξείδιο του χλωρίου: 9187sc
	Αιωρούμενα στερεά: Solitax sc, TSS sc
	Επίπεδο ιλύος: Sonatax sc

	Θολότητα. TU5300 sc/TU5400 sc, Ultraturb sc, SS7 sc
Συνδεσιμότητα δικτύου:	Έκδοση LAN: Δύο υποδοχές Ethernet (10/100 Mbps), λειτουργία μεταγωγής, θηλυκός σύνδεσμος M12 κωδικοποίησης D.
	Έκδοση για κινητές συσκευές: Θήκη κάρτας SIM (3G/4G).
	Ο τύπος σύνδεσης εξαρτάται από τη διαμόρφωση του ελεγκτή.
Συνθήκες Αποθήκευσης:	-20 - 70 °C, 0 - 95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Τι περιέχει το καλάθι:	SC4200c Σύνδεσμος Claros, Wi-Fi/κινητή τηλεφωνία, εγχειρίδιο χρήστη και καλώδιο τροφοδοσίας.
	Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά το καλώδιο συνδέσμου απομακρυσμένου service.
Τρόπος στήριξης :	Τοποθέτηση σε τοίχο, στύλο ή πίνακα
Υλικό :	Πολυανθρακικό υλικό, αλουμίνιο (με βαφή κόνεως), ανοξείδωτος χάλυβας
Υψόμετρο:	2000 m μέγιστο

Τι περιέχει το καλάθι

SC4200c Σύνδεσμος Claros, Wi-Fi/κινητή τηλεφωνία, εγχειρίδιο χρήστη και καλώδιο τροφοδοσίας. Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά το καλώδιο συνδέσμου απομακρυσμένου service.