



Σύνδεσμος Claros με εξωτερικό κουτί USB και Wi-Fi, 3 έτη

Αρ. προϊόντος:

LXZ524.99.A0017

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Περιέχει τον εξοπλισμό και τα service που απαιτούνται για τη σύνδεση του SC200 ή SC1000 με το MSM για έως και δύο αισθητήρια με δυνατότητα Claros.

Το LXZ524.99.A0017 είναι ένα σέτ προϊόντων ΚΤΟ που περιλαμβάνει επιπλέον στοιχεία: τα CLAROS-3YR, MSM-SENSOR-3YR (2 τμχ.) και S-XCOMM-SC4200c θα προστεθούν στο τιμολόγιο. Η συνολική χρέωση θα παραμείνει αμετάβλητη.

Πρόσβαση στα δεδομένα από οποιοδήποτε μέρος

Αποκτήστε εύκολα πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες σας βοηθούν να διαχειρίζεστε τις διεργασίες και να λαμβάνετε προληπτικά μέτρα συντήρησης.

Οποτεδήποτε. Οπουδήποτε.

Πάντα με μια ματιά: Μέτρηση και εύρυθμη λειτουργία αισθητηρίων

Εμπιστευτείτε την εύρυθμη λειτουργία των αισθητηρίων σας και τα αποτελέσματα των μετρήσεων, με εύκολα κατανοητές χρωματικά κωδικοποιημένες λυχνίες LED σε διάφορα χρώματα και με απομακρυσμένο διαγνωστικό έλεγχο που σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες όπως σφάλματα και προειδοποιήσεις.

Γρήγορη και εύχρηστη λειτουργία

Με τις εύχρηστες επιλογές μενού μπορείτε να βαθμονομείτε γρήγορα τα όργανά σας, για εύκολη ρύθμιση των συστημάτων σας και βελτιστοποίηση των διεργασιών σας. Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από όπου και αν βρίσκεστε.

Προδιαγραφές

Cellular:	w/ External USB Box Wi-Fi
Relay: Operational mode:	Κύρια ή δευτερεύουσα μέτρηση, υπολογιζόμενη τιμή (μόνο σε λειτουργία δύο καναλιών) ή χρονόμετρο
Αναλογικές έξοδοι:	Γραμμικός, PID
Άνοιγμα αγωγού :	Αγωγός με σπείρωμα NPT ½"
Απαίτηση Ισχύος (Hz):	50/60 Hz
Απαίτηση Ισχύος (Voltage):	100 - 240 V AC
Βαθμός μόλυνσης :	2
Βαθμός προστασίας:	I, σύνδεση σε προστατευτική γείωση
Βάρος :	1,7 kg (μόνο ελεγκτής, χωρίς μονάδες)
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά
Διαστάσεις:	½ DIN - 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 in.)

Δυνατότητες επικοινωνίας :	Profibus DPV1 card
Εγγύηση :	24 μήνες
Έξοδος :	Πέντε αναλογικές έξοδοι 4-20 mA σε κάθε μονάδα αναλογικών εξόδων
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	Έκδοση LAN: -20 - 60 °C Έκδοση για κινητές συσκευές: -20 - 55 °C
Θύρα USB:	Χρησιμοποιείται για λήψη δεδομένων και μεταφόρτωση λογισμικού. Ο ελεγκτής καταγράφει περίπου 20.000 σημεία δεδομένων για κάθε συνδεδεμένο αισθητήριο.
Κατάταξη περιβλήματος :	Μεταλλικό περίβλημα NEMA 4X / IP66 με ανθεκτικό στη διάβρωση φινίρισμα
Κατηγορία εγκατάστασης:	Κατηγορία II
Μετρήσεις :	Δύο ψηφιακοί σύνδεσμοι SC συσκευής
Μήκος συνδρομής:	3 years
Οθόνη:	Καμία
Περιγραφή :	Ελεγκτής ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή και με καθοδηγούμενο μενού για τη λειτουργία του αισθητηρίου.
Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης:	Εγκεκριμένο κατά CE (με όλους τους τύπους αισθητηρίων). Πιστοποιημένο για χρήση σε χώρους γενικής χρήσης κατά τα πρότυπα ασφαλείας UL και CSA από την ETL (με όλους τους τύπους αισθητηρίων). Ορισμένα μοντέλα που τροφοδοτούνται με εναλλασσόμενο ρεύμα παρατίθενται για χρήση σε θέσεις γενικής ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας UL και CSA από το Underwriters Laboratories (με όλους τους τύπους αισθητηρίων).
Ρελέ:	Υψηλή τάση: Δύο ρελέ (SPDT) Μέγιστη τάση μεταγωγής: 250 VAC Μέγιστη ένταση ρεύματος μεταγωγής: 5 A (φορτίο μόνο με αντίσταση) Μέγιστη ισχύς μεταγωγής: 1250 VA, 125 W (φορτίο μόνο με αντίσταση) Διατομή καλωδίου: 0,75 έως 2,5 mm ² (18 έως 12 AWG) Χαμηλή τάση: Τέσσερα ρελέ σε κάθε μονάδα ρελέ χαμηλής τάσης Συμβατές τεχνολογίες δικτύου: GSM 3G/4G (π.χ. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone κ.λπ.) CDMA (π.χ. Verizon) Συμβατότητα οργάνου : Αμμωνιακά: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc Νιτρικά: Nitratax sc, N-ISE sc, Nitratax clear/eco/plus sc Φωσφορικά: Phosphax sc, Phosphax sc LR Οργανικά στοιχεία: Uvas sc pH/ORP: pHD sc, 1200-S sc, 8362sc Αγωγιμότητα: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc Οξόν: 9185sc Διαλελυμένο οξυγόνο: LDO 2 sc Χλώριο: CL10sc, CL17sc, 9184sc

	Διοξείδιο του χλωρίου: 9187sc
	Αιωρούμενα στερεά: Solitax sc, TSS sc
	Επίπεδο ιλύος: Sonatax sc
	Θολότητα. TU5300 sc/TU5400 sc, Ultraturb sc, SS7 sc
Συνδεσιμότητα δικτύου:	Έκδοση LAN: Δύο υποδοχές Ethernet (10/100 Mbps), λειτουργία μεταγωγής, θηλυκός σύνδεσμος M12 κωδικοποίησης D.
	Έκδοση για κινητές συσκευές: Θήκη κάρτας SIM (3G/4G).
Συνθήκες Αποθήκευσης:	Ο τύπος σύνδεσης εξαρτάται από τη διαμόρφωση του ελεγκτή.
Τι περιέχει το καλάθι:	-20 - 70 °C, 0 - 95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
	LXV524.99.040A0 Σύνδεσμος Claros για SC4200c με LAN + εξωτερικό κουτί USB (για WiFi και μόντεμ Verizon), χωρίς τροφοδοτικό
	LXZ524.99.00046 Σύνδεσμος απομακρυσμένης υπηρεσίας για SC200
	LZY472-01 Αντάπτορας USB για δίκτυο Ethernet
	LZY997 Αντάπτορας USB Wi-Fi
	LXZ524.99.00016 Κουτί USB
	CLAROS-3YR Βασική χρέωση Claros (3 έτη)
	MSM-SENSOR-3YR Συνδρομή αισθητηρίου MSM (3 έτη)
	MSMS-SENSOR-3YR Συνδρομή αισθητηρίου MSM (3 έτη)
	S-XCOMM-SC4200c Χρέωση υπηρεσιών εκκίνησης λειτουργίας
Τρόπος στήριξης :	Τοποθέτηση σε τοίχο, στύλο ή πίνακα
Υλικό :	Πολυανθρακικό υλικό, αλουμίνιο (με βαφή κόνεως), ανοξείδωτος χάλυβας
Υψόμετρο:	2000 m μέγιστο

Τι περιέχει το καλάθι

LXV524.99.040A0 Σύνδεσμος Claros για SC4200c με LAN + εξωτερικό κουτί USB (για WiFi και μόντεμ Verizon), χωρίς τροφοδοτικό
LXZ524.99.00046 Σύνδεσμος απομακρυσμένης υπηρεσίας για SC200
LZY472-01 Αντάπτορας USB για δίκτυο Ethernet
LZY997 Αντάπτορας USB Wi-Fi
LXZ524.99.00016 Κουτί USB
CLAROS-3YR Βασική χρέωση Claros (3 έτη)
MSM-SENSOR-3YR Συνδρομή αισθητηρίου MSM (3 έτη)
MSMS-SENSOR-3YR Συνδρομή αισθητηρίου MSM (3 έτη)
S-XCOMM-SC4200c Χρέωση υπηρεσιών εκκίνησης λειτουργίας