



Αναλυτής ολικής σκληρότητας / ολικής σκληρότητας ασβεστίου και ολικής/ελεύθερης αλκαλικότητας EZ5006, 1 κανάλι, Modbus RS485

Αρ. προϊόντος:

EZ5006.XXXXXXXXXX

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αυτόματη τιτλοδότηση συνεχούς μέτρησης για την ολική σκληρότητα, τη σκληρότητα ασβεστίου και την ολική/ελεύθερη αλκαλικότητα σε νερό

Οι αναλυτές EZ5000 Series είναι τιτλοδότες πολλαπλών παραμέτρων που επιτυγχάνουν άριστη ακρίβεια και ορθότητα. Ανάλογα με την επιθυμητή παράμετρο, το εύρος τιμών μέτρησης και το υπόστρωμα νερού, ο αναλυτής EZ5000 Series μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε ποτενσιομετρία, δηλ. οξεοβασική τιτλοδότηση, τιτλοδότηση redox ή τιτλοδότηση καθίζησης, όπου το τελικό σημείο προσδιορίζεται από τη μεταβολή μιας συγκεκριμένης μεταβλητής, είτε φωτοχρωματομετρία, όπου η μεταβολή του χρώματος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του τελικού σημείου της τιτλοδότησης. Ο διανομέας υψηλής ακρίβειας που χρησιμοποιείται για την προσθήκη, οι ανθεκτικές περισταλτικές αντλίες που χρησιμοποιούνται για τη δειγματοληψία και την αποστράγγιση και οι προσεκτικά σχεδιασμένες διαδρομές υγρού συμβάλλουν στην κορυφαία απόδοση για βιομηχανικές και περιβαλλοντικές αναλύσεις.

Αξιόπιστα αποτελέσματα

Έξυπνες, αυτόματες λειτουργίες επικύρωσης, προετοιμασίας και καθαρισμού είναι ενσωματωμένες στο λογισμικό του ελεγκτή και συμβάλλουν στην ανάλυση της απόδοσης, στη μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας και στην εξάλειψη της ανάγκης παρέμβασης του χειριστή. Οι γραμμές δείγματος και το δοχείο ανάλυσης καθαρίζονται με αποιονισμένο νερό για την εξάλειψη της επιμόλυνσης μεταξύ των δειγμάτων. Το ηλεκτρονικό τμήμα και το υδροχημικό τμήμα του αναλυτή διαχωρίζονται πλήρως. Μια διαφανής θυρίδα επιτρέπει την άμεση οπτική επιθεώρηση του υγρού τμήματος.

Ευελιξία που καλύπτει τις ανάγκες σας

Οι αναλυτές αλκαλικότητας και σκληρότητας EZ Series παρέχονται σε μια ελκυστική, εργονομική κεντρική μονάδα μικρών διαστάσεων. Όλος ο εξοπλισμός ελέγχεται από τον ενσωματωμένο βιομηχανικό πίνακα υπολογιστή. Η αρθρωτή κατασκευή του αναλυτή επιτρέπει την προσαρμογή του στην εκάστοτε εφαρμογή και τις λειτουργικές σας ανάγκες.

- Το πρότυπο εύρος μέτρησης μπορεί να περιοριστεί από ένα διαφορετικό εύρος βαθμονόμησης ή να διευρυνθεί μέσω επιλογών εσωτερικής αραίωσης.
- Επιλογές αναλογικής και ψηφιακής εξόδου
- Ανάλυση πολλαπλών καναλιών για έως και 8 κανάλια δειγματοληψίας

Υπάρχουν πολλές επιπλέον διαθέσιμες επιλογές. Επικοινωνήστε με τη Hach για περισσότερες λεπτομέρειες.

Προδιαγραφές

Demineralised water:

Για έκπλυση

Digital outputs:	Modbus RS485
Earth connection:	Στεγνώστε και καθαρίστε τον πόλο γείωσης με χαμηλή σύνθετη αντίσταση (< 1 Ohm) χρησιμοποιώντας καλώδιο γείωσης > 2,5 mm ²
Instrument air:	Ξηρό και χωρίς έλαια σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISA-S7.0.01-1996 περί αέρα οργάνου
Precision:	Καλύτερο από το εύρος πλήρους κλίμακας 2% για πρότυπα διαλύματα δοκιμής
Reagent Requirements:	Διατηρήστε μεταξύ 10 - 30 °C
Validation:	Αυτόματο, με ελευθερία προγραμματισμού συχνότητας
Αναλογικές έξοδοι:	Active 4 - 20 mA max. 500 Ohm load, standard 1, max. 8 (option)
Αποστράγγιση :	Ατμοσφαιρική πίεση, με εξαερισμό, ελάχιστη διάμετρος 32 mm
Αριθμ. Ροών δείγματος :	1 κανάλι
Προαιρετικά:	
	1 έως 8 κανάλια
Βαθμονόμηση :	Δ/I
Βαθμός προστασίας:	Θάλαμος αναλυτή: IP55 / Πίνακας υπολογιστή: IP65
Βάρος :	25 kg
Δείγμα: πίεση:	Με εξωτερικό δοχείο υπερχείλισης
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	690 mm x 465 mm x 330 mm
Εγγύηση :	24 μήνες
Εύρος μέτρησης :	Ολική σκληρότητα/Ολική σκληρότητα ασβεστίου: 25 - 1000 mg/L CaCO ₃
	Ολική/Ελεύθερη αλκαλικότητα: 100 - 5000 mg/L CaCO ₃
Προαιρετικά:	
	TH/THCa: 10 - 100 mg/L CaCO ₃
	Ολική/Ελεύθερη αλκαλικότητα: 10 - 500 mg/L CaCO ₃
Προαιρετικά:	
	TH/THCa: 10 - 250 mg/L CaCO ₃
	Ολική/Ελεύθερη αλκαλικότητα: 25 - 1250 mg/L CaCO ₃
Προαιρετικά:	
	TH/THCa: 25 - 500 mg/L CaCO ₃
	Ολική/Ελεύθερη αλκαλικότητα: 50 - 2500 mg/L CaCO ₃
Θερμοκρασία Δείγματος:	10 - 30 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος :	10 - 30 °C ± 4 °C απόκλιση σε σχετική υγρασία 5 - 95% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Μέθοδος μέτρησης :	Οξεοβασική τιτλοδότηση (μόνο για την αλκαλικότητα), τιτλοδότηση EDTA/καλμαγίτη με αισθητήρα βύθισης LED (συνδυαστικά)
Όνομα μεθόδου :	Τιτλομετρική
Όριο ανίχνευσης :	≤ 10 mg/L
Παράμετρος :	Σκληρότητα, ολική, Σκληρότητα ασβεστίου, ολική, Αλκαλικότητα, ολική, Αλκαλικότητα, ελεύθερη
Παρεμποδισείς :	Σκληρότητα: Ορισμένα μεταλλικά ιόντα παρεμβαίνουν προκαλώντας εξασθένηση ή μη διακριτά τελικά σημεία ή στοιχειομετρική κατανάλωση της EDTA. Η αιωρούμενη ή κολλοειδής οργανική ύλη μπορεί επίσης να παρεμποδίσει το τελικό σημείο. Παρεμβαίνουν μεγάλες ποσότητες χρώματος και θολότητας. Λίπη, έλαια, πρωτεΐνες, τασιενεργά και πίσσα.

	Αλκαλικότητα: Σάπωνες, λιπαρές ύλες, αιωρούμενα στερεά ή κατακρημνίσματα ενδέχεται να καλύψουν το γυάλινο ηλεκτρόδιο και να επιβραδύνουν την απόκριση. Επιτρέψτε επιπλέον χρόνο μεταξύ των προσθηκών τιτλοδοτών, ώστε το ηλεκτρόδιο να έρθει σε ισορροπία, ή καθαρίζετε περιστασιακά τα ηλεκτρόδια.
Πιστοποιήσεις :	Συμμόρφωση CE / πιστοποίηση UL
Ποιότητας δείγματος :	Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων 100 μm, < 0,1 g/L. Θολότητα < 50 NTU
Ρυθμός ροής δείγματος :	100 - 300 mL/min
Συναγερμός :	1 x δυσλειτουργία, 4 x δυνατότητα διαμόρφωσης από τον χρήστη, μέγ. 24 VDC/0,5 A, επαφές χωρίς δυναμικό
Τι περιέχει το καλάθι:	Αναλυτής αλκαλικότητας EZ5006, εγχειρίδιο οδηγιών, 1 x κλειδί θυρίδας διπλής ασφάλισης, 1 x βραχίονες στήριξης, 1 ηλεκτρόδιο pH, σύνδεσμος Routine S7, 1 αισθητήρας φωτομέτρου, 5 x κενά δοχεία αντιδραστηρίων 2,5L με πώματα (για διάλυμα οξέος, ρυθμιστικό διάλυμα Ca, ρυθμιστικό διάλυμα Ca/Mg, διάλυμα χρώματος Ca και διάλυμα χρώματος Ca/Mg) και 2 x κενά δοχεία αντιδραστηρίων 10L με πώμα (διάλυμα EDTA και HCl)
τροφοδοσία :	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
	Μέγ. κατανάλωση ισχύος: 120 VA
Υλικό :	Αρθρωτό τμήμα: ABS θερμοδιαμόρφωσης, θυρίδα: PMMA
	Τμήμα τοιχώματος: Γαλβανισμένος χάλυβας, επίστρωση με πούδρα
Χρόνος κύκλου:	20 - 30 λεπτά
	40 λεπτά (+ Ολική σκληρότητα Ca)

Τι περιέχει το καλάθι

Αναλυτής αλκαλικότητας EZ5006, εγχειρίδιο οδηγιών, 1 x κλειδί θυρίδας διπλής ασφάλισης, 1 x βραχίονες στήριξης, 1 ηλεκτρόδιο pH, σύνδεσμος Routine S7, 1 αισθητήρας φωτομέτρου, 5 x κενά δοχεία αντιδραστηρίων 2,5L με πώματα (για διάλυμα οξέος, ρυθμιστικό διάλυμα Ca, ρυθμιστικό διάλυμα Ca/Mg, διάλυμα χρώματος Ca και διάλυμα χρώματος Ca/Mg) και 2 x κενά δοχεία αντιδραστηρίων 10L με πώμα (διάλυμα EDTA και HCl)