



Ελεγκτής SC4500, με δυνατότητα Claros, Modbus RS, 1 ψηφιακός αισθητήρας, 24 VDC, χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας

Αρ. προϊόντος:

LXV525.99ZA3501

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

Έτοιμο για το σήμερα. Έτοιμο για το μέλλον.

Ψηφιακός ελεγκτής για έως και δύο συμβατούς αισθητήρες.

Οι τεχνολογίες εξελίσσονται γρήγορα, και παρέχουν νέα επίπεδα ευκολίας, ακρίβειας και αποτελεσματικότητας. Γι' αυτό ακριβώς, ο Ελεγκτής SC4500 της Hach[®] έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνεται εύκολα στο τρέχον σύστημά σας, επιτρέποντας παράλληλα την αναβάθμιση της εγκατάστασής σας χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση ο εξοπλισμός σας. Χάρη στην ευρεία σειρά αναλογικών και ψηφιακών επιλογών συνδεσιμότητας και την ευκολία στη διαχείριση οργάνων και δεδομένων, ο SC4500 αποτελεί μια καινοτομία.

Εύκολη προσαρμογή

Η ευκολία στη χρήση μιας σύγχρονης οθόνης αφής, των αισθητήρων Hach που διαθέτετε ήδη και το ίδιο αποτύπωμα με τον ελεγκτή SC200, εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εγκατάσταση και ενσωμάτωση του ελεγκτή SC4500.

Μηδενικοί χρόνοι διακοπής λειτουργίας

Το ενσωματωμένο λογισμικό προληπτικής διάγνωσης του SC4500 διασφαλίζει την ακεραιότητα των μετρήσεων και αποτρέπει την απρόσμενη διακοπή λειτουργίας του οργάνου, επιτρέποντας τον προγραμματισμό προληπτικής συντήρησης μέσω MSM, με αναλυτικές οδηγίες βήμα προς βήμα.

Οι επιλογές συνδεσιμότητας που παρέχονται

Ο ελεγκτής επικοινωνεί τοπικά με τα συστήματα SCADA ή PLC, και παρέχει απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω μιας ασφαλούς επιλογής συνδεσιμότητας που βασίζεται στο Cloud, προκειμένου να ενσωματωθεί με το Claros, το σύστημα Water Intelligence System της Hach. Από αναλογικά και σύνθετα ψηφιακά πρωτόκολλα έως δίκτυα Wi-Fi, κινητής τηλεφωνίας ή LAN, ο SC4500 σας διευκολύνει ώστε να προσαρμοστείτε γρήγορα.

Προδιαγραφές

Classification:	197322
Αναλογικές έξοδοι:	Γραμμικός, PID
Άνοιγμα αγωγού :	Αγωγός με σπείρωμα NPT ½"
Απαίτηση Ισχύος (Voltage):	18-28 VDC; 2,5 A
Βαθμός μόλυνσης :	4
Βαθμός προστασίας:	I, σύνδεση σε προστατευτική γείωση
Βάρος :	1,7 kg (μόνο ελεγκτής, χωρίς μονάδες)
Διαθέσιμο Λογισμικό:	Με δυνατότητα Claros
Διαστάσεις:	½ DIN - 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 in.)
Εγγύηση :	24 μήνες

Είσοδος #1 αισθητηρίου :	Ψηφιακό
Είσοδος #2 αισθητηρίου :	κανένα
Έξοδος :	Modbus RS232/RS485
Επικοινωνία (προαιρετικός):	Αναλογικό:
	Πέντε αναλογικές έξοδοι 0-20 mA ή 4-20 mA σε κάθε μονάδα αναλογικών εξόδων
	Έως και δύο μονάδες αναλογικής εισόδου (0-20 mA ή 4-20 mA). Κάθε μονάδα εισόδου αντικαθιστά μια είσοδο ψηφιακού αισθητήρα.
	Ψηφιακό:
	Μονάδα Profibus DPV1
	Modbus TCP
	Μονάδα Profinet IO
	Μονάδα Ethernet IP
Εσωτερικό/Εξωτερικού:	Η εξωτερική εγκατάσταση σε άμεσο ηλιακό φως ή υπεριώδη ακτινοβολία απαιτεί οθόνη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία ή/και ηλιοροφή.
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	-20 έως 60 °C (-4 έως 140 °F) (φορτίο αισθητήρα 8 W (AC)/9 W (DC))
	-20 έως 45 °C (-4 έως 113 °F) (φορτίο αισθητήρα 28 W (AC)/20 W (DC))
	Γραμμική μείωση απόδοσης μεταξύ 45 και 60 °C (-1,33 W/°C)
Ηλεκτρική τροφοδοσία:	Χωρίς βύσμα 24 VDC
Θύρα USB:	Χρησιμοποιείται για λήψη δεδομένων και μεταφόρτωση λογισμικού. Ο ελεγκτής καταγράφει περίπου 20.000 σημεία δεδομένων για κάθε συνδεδεμένο αισθητήρα.
Κατάταξη περιβλήματος :	UL50E type 4X, IEC/EN 60529–IP 66, NEMA 250 type 4X
	Μεταλλικό περίβλημα με ανθεκτικό στη διάβρωση φινίρισμα
Κατηγορία εγκατάστασης:	Κατηγορία II
Μετρήσεις :	Δύο συσκευές ψηφιακής σύνδεσης SC
Οθόνη:	Έγχρωμη οθόνη TFT 3,5 ιντσών με χωρητική επιφάνεια αφής
Περιγραφή :	Ελεγκτής ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή και με καθοδηγούμενο μενού για τη λειτουργία του αισθητηρίου
Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης:	CE. Πιστοποίηση ETL σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας UL και CSA (με όλους τους τύπους αισθητήρα), FCC, ISED, KC, RCM, EAC, UKCA, SABS, C # (Μαρόκο)
Ρελέ:	Δύο ρελέ (SPDT)
	Διατομή καλωδίου: 0,75 έως 1,5 mm ² (18 έως 16 AWG)
	Ελεγκτής AC
	Μέγιστη τάση μεταγωγής: 100 - 240 VAC
	Μέγιστη ένταση ρεύματος μεταγωγής: 5 A Αντίσταση/1 A Pilot Duty
	Μέγιστη ισχύς μεταγωγής: 1200 VA Αντίσταση/360 VA Pilot Duty
	Ελεγκτής DC
	Μέγιστη τάση μεταγωγής: 30 VAC ή 42 VDC

Μέγιστη ένταση ρεύματος μεταγωγής: 4 A Αντίσταση/1 A Pilot Duty

Μέγιστη ισχύς μεταγωγής: 125 W Αντίσταση/28 W Pilot Duty

Συμβατές τεχνολογίες δικτύου:

GSM 3G/4G (π.χ. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone κ.λπ.)

CDMA (π.χ. Verizon)

Συμβατότητα οργάνου :

Συμβατοί Αισθητήρες και Αναλυτές / Έκδοση Λογισμικού (Έτος κυκλοφορίας)

Amtax sc / V2.30 (2018) ή υψηλότερη

A-ISE sc / V1.02 ή υψηλότερη

AN-ISE sc / V1.08 (2013) ή υψηλότερη

N-ISE sc / V1.02 ή υψηλότερη

Nitratax clear sc, Nitratax eco sc, Nitratax plus sc / V3.13 (2013) ή υψηλότερη

NT3100sc/NT3200sc

Phosphax sc / V2.30 (2018) ή υψηλότερη

Phosphax sc LR/MR/HR / V1.01 (2018) ή υψηλότερη

TSS sc / V41.73 (2013) ή υψηλότερη

Solitax sc / V2.20 (2013) ή υψηλότερη

TU5300sc, TU5400sc / V1.34 (2017) ή υψηλότερη

SS7 sc (in Bypass) / V1.01 (2006) ή υψηλότερη

Ultraturb sc / V3.06 (2017) ή υψηλότερη

1720E / V2.10 (2006) ή υψηλότερη

Sonatax sc / V1.15 (2016) ή υψηλότερη

CL17sc / V2.7 (2019) ή υψηλότερη

CL10sc / V1.14 (2013) ή υψηλότερη

9184sc, 9185sc, 9187sc* / V2.03 (2013) ή υψηλότερη

Uvas plus sc / V3.01 (2017) ή υψηλότερη

LDO 2 sc* / V1.22 (2013) ή υψηλότερη

3798sc* / V2.03 (2013) ή υψηλότερη

3700sc + Inductive Conductive Digital Gateway 6120800 / V3.00 (2017) ή υψηλότερη

3422sc, Analog 3400 + Contacting Cond. Digital Gateway 6120700 / V3.00 ή υψηλότερη

pHD sc*, pHD-S sc / V3.10 (2016) ή υψηλότερη

1200-S sc* / V2.04 (2013) ή υψηλότερη

pHD analog + Digital Gateway 6120500 / V3.00 (2017) ή υψηλότερη

RC and PC analog sensor + Digital Gateway για συμβατικούς αναλογικούς αισθητήρες pH και ORP 6120600 / V3.00 (2017) ή υψηλότερη

8362sc* / V3.00 (2017) ή υψηλότερη

Polymetron pH/ORP + Conductivity

GS1440 / GS2440EX H₂S

*Η Έκδοση 1 (Υλικό) του οργάνου δεν υποστηρίζεται

Συνδεσιμότητα δικτύου:

LAN: Δύο σύνδεσμοι Ethernet (10/100 Mbps)

Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας: Εξωτερικό 4G

Wi-Fi

Συνθήκες Αποθήκευσης:

-20 έως 70 °C, σχετική υγρασία 0 - 95% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)

Τι περιέχει το καλάθι:

Ελεγκτής SC4500, με δυνατότητα Claros, χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας, περιλαμβάνει προσάρτημα στήριξης

Τρόπος στήριξης :

Τοποθέτηση σε τοίχο, στύλο ή πίνακα

Υλικό :

Πολυανθρακικό υλικό, αλουμίνιο (με βαφή κόνεως), ανοξείδωτος χάλυβας

Υψόμετρο:

3000 m μέγιστο

Τι περιέχει το καλάθι

Ελεγκτής SC4500, με δυνατότητα Claros, χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας, περιλαμβάνει προσάρτημα στήριξης